

# 青岛烟台潍坊威海供应雷磁ZDJ-4A自动电位滴定仪 欢迎选购

产品名称	青岛烟台潍坊威海供应 雷磁ZDJ-4A自动电位滴定仪 欢迎选购
公司名称	青岛正恒试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEICI/雷磁 型号:ZDJ-4A
公司地址	青岛市四方区四流南路92号
联系电话	86-053268662014 18661879695

## 产品详情

### 仪器功能

- 1.采用液晶显示屏,中文操作界面,能显示有关测试参数和测量结果
- 2.具预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定功能,且可根据用户习惯生成专用滴定模式
- 3.选用不同的电极可进行:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及ph测量
- 4.搅拌系统采用pwm调制技术,软件调速,低噪音
- 5.有rs-232通讯接口,可接tp-16,打印测试数据、滴定曲线和计算结果
- 6.选用雷磁滴定专用软件可与计算机通讯,可在计算机上即时显示。另可对滴定模式进行编辑和修改,实现遥控操作,并进行多种统计结果的计算
- 7.滴定系统采用抗高氯酸腐蚀的材料,可进行多种滴定反应

### 技术指标

型号	zdj-4a
技术参数	
仪器级别	0.001级

测量参数	ph值、mv(orp)、温度值	
测量范围	ph	( 0.00 ~ 14.00 ) ph
	mv	( -1800.0 ~ 1800.0 ) mv
	温度	( -5.0 ~ 105.0 )
分辨率	ph	0.01ph
	mv	0.1mv
	温度	0.1
准确度	ph	$\pm 0.01\text{ph} \pm 1$ 个字
	mv	$\pm 0.03\%fs$
	温度	$\pm 0.3 \pm 1$ 个字
滴定管	滴定分析重复性	0.2%
驱动器	控制滴定灵敏度	$\pm 2\text{mv}$
	滴定容量允许误差	10ml滴定管： $\pm 0.025\text{ml}$ ；20ml滴定管： $\pm 0.035\text{ml}$
	滴定管分辨率	10ml滴定管：1/10000；20ml滴定管：2/10000
	滴定管输液或补液速度	( $50 \pm 10$ )s ( 滴定管满度时 )
稳定性	( $\pm 0.3\text{mv} \pm 1$ 个字 ) /3h	
电源	ac ( $220 \pm 22$ )v；( $50 \pm 1$ )hz	
机箱外型编号	wxs-a002-1	
尺寸(mm)，重量(kg)	340 × 400 × 400，10	

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI/雷磁，型号是ZDJ-4A，类型是电位滴定仪，电源电压是220（V），环境温度是20（ ），装箱数是10