

矿用铁质风机风量控制装置 2024欢迎访问集团股份

产品名称	矿用铁质风机风量控制装置 2024欢迎访问集团股份
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	2000.00/米
规格参数	型号: 800 材质:铁/钢 产地:山东
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	13287342734 13287342734

产品详情

矿用铁质风机风量控制装置 2024欢迎访问集团股份 矿用铁质风机风量控制装置2024欢迎访问集团股份

风筒风量调节器又叫调风门，是通风系统中用来调节管路风量的，也可用于新风与回风的混合调节。V B12浓缩液+淀粉两种物料均为含固量约为5%的悬浊液，搅拌罐存放，不断搅拌。塔进料选用泵输送。kg/h水分蒸发量，出成品含水量淀粉的1%、碳酸钙的4%。进料条件：5%固含量，通过蠕动泵等输送至塔内，要求物料温度65℃，瞬间加热。设备安装，主塔安装在室外，出料进入室内三层贴临的厂房内，出料口高度为+15m左右。设备加热方式选用一级蒸汽（.6MPa饱和蒸汽），二级电加热，进口温度22℃，出口温度8-9℃。不同介质所测电阻值有明显区别。电极接液电阻可用指针式万用表在测量管充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻。经验表明分别测量两电极的接触电阻值之差应小于1%~2%，否则表明有故障。测出的电极接液电阻与原测量值比较若有差异，原因为：两电极绝缘性附着层覆盖不一致或某一电极信号回路绝缘电阻下降；电阻值增加则是电极表面被绝缘层覆盖；电阻值减少则是电极附近衬里表面附着导电沉积层或电极装配（如绝缘套圈）绝缘下降。MAGELLAN（麦哲伦）痕量纳米颗粒浓度测定仪用于水中纳米颗粒的痕量表征，浓度测定低至ng/L的范围，可对1nm到1nm之间的颗粒进行计数。海岸鸿蒙荣获CNAS认可证书219年12月，北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司获得CNAS标准物质/标准样品生产者认可证书，生效日期为219年12月2日-225年12月1日。标准颗粒是对粒度测量仪器性能进行评价、校验或标定，以及进行颗粒测量方法和技术研究的重要工具或参考。