

实验室乳化机 实验室真空乳化机 均质乳化机

产品名称	实验室乳化机 实验室真空乳化机 均质乳化机
公司名称	无锡九明机械有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	江苏省无锡市锡山区锡北镇西新路305号
联系电话	86-0510-83911755 15852708690

产品详情

用途：zjr-5/10l真空乳化机是生产各类软膏、药膏、化妆品、乳油等其它乳化产品的必需设备；该机结构简单，操作方便，外观新颖，性能可靠。是制药、生物、化妆品、化工、食品、石油等客户实验和小批量生产的最佳选择。

工作原理：将油锅、水锅里油和水分别加热至一定温度后，也可以边加热边搅拌，主锅即乳化锅在真空状态下，把油锅和水锅的油和水直接抽到主锅内，再经主锅加热、搅拌、均质、由于锅内处于真空，搅拌所产生的大量气泡被及时抽走，这样生产出来的产品具有细腻、光泽、柔感，满足客户要求。

特点：锅盖为手动（自动）升降式，水、油锅中的物料通过输送管道可在真空状态下直接进入乳化锅，出料方式为乳化锅翻转式以及锅底阀放料式等，通过电热管对锅夹层内的导热介质进行加热来实现对物料的加热，加热温度任意设定，自动控制。在夹层内接入冷却液即可对物料进行冷却，操作简单、方便，夹层外设有保温层。均质系统和搅拌系统可分开使用，也可同时使用。物料的微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。与物料接触部分采用优质不锈钢（常用304，医用316l），内表面镜面抛光，真空搅拌装置卫生清洁，采用符合gmp规范的卫生标准制造，是客户理想的膏霜生产设备。

主要技术参数：

型号	zjr-5l	zjr-10l
名称		
乳化锅		
设计容积 (l)	6	10
工作容积 (l)	5	8
搅拌功率 (kw)	0.15	0.15
均质功率 (kw)	0.55	0.75
电加热功率 (kw)	2	2
均质转速 (rpm)	2800	2800
水锅		
设计容积 (l)	5	8

	工作容积 (l)	4	6
	搅拌功率 (kw)	0.025	0.025
	电加热功率 (kw)	1	1
油锅	设计容积 (l)	5	8
	工作容积 (l)	4	6
	搅拌功率 (kw)	0.025	0.025
	电加热功率 (kw)	1	1
	外型尺寸 (mm)	1100 × 600 × 1500	1100 × 600 × 1500

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是实验室用，适用物料是化妆品，料筒形状是圆形，应用领域是医药，品牌是九明，型号是ZJR，电机功率是0.75 (Kw)，外形尺寸 (长*宽*高) 是1100 × 600 × 1500 (mm)，整机重量是320 (Kg)，生产能力是5 (升/小时)，主轴转速是2800 (r/min)，装置方式是固定式，适用温度是100 ()