

JS型高粘度插桶泵

产品名称	JS型高粘度插桶泵
公司名称	上海巨神泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JS-0.8T 压力:0.5-1.2 (Mpa)
公司地址	青云路555号2号楼313 - 2室
联系电话	021-56558384

产品详情

上海巨神泵业，品质保证

本产品是在对美国graco固瑞克气动柱塞泵制造技术及工艺的基础上进行改良而研制成功的新一代国际最先泵类产品，可用于任何流体输送、注入和抽空。

气动浆料泵（简称：浆料泵，又名：气动柱塞泵、气动打料泵、气动上料泵、气动提料泵、气动油桶泵、气动插桶泵、气动泵、气动活塞泵、气动浓浆泵、气动泥浆泵、气动往复泵、气动打胶泵、气动抽胶泵、气动胶水泵、气动抽液泵、气动防爆不锈钢泵、气动化工泵、皮革喷浆泵、皮革浆料泵、皮革打料泵、高黏度浆料泵、气动泵浦、气动涂料泵、气动黄油泵、气动油脂泵、气动注脂泵、气动稀油泵、聚氨酯打胶泵、气动食品泵、气动涂装用泵、气动注浆泵、气动注油泵、气动提油泵、气动油泵、气动抽油泵、气动加油泵、气动浓油泵、气动机油泵、气动干油泵）

一、用途：巨宏牌气动浆料泵应用于人造革、移膜革、压延革、彩涂板、印染、医药、涂层、化工、纺织、油漆、涂料、喷漆、喷涂、油体输送、薄膜镀铝、彩钢瓦等行业。适用于高粘度（vis）12万cps/25的化工浆料输送，非常适合于黏稠性液体、腐蚀性液体、含有固体颗粒或气体气泡的液体输送，具有防爆防腐防沉淀、低噪音、节能等功能。是理想的移动输送设备。

二、结构和原理：本产品采用气压差的作用，使活塞上下运行，带动导料活塞开闭，起到提料的作用。调整给气动浆料泵工作气体的流量与气压来控制调节气动浆料泵送料流量。结合感应开关能使之自动化工作。三、使用方法：1、先将导料管正确放入所要输送的料桶内。2、将耐腐蚀软管连接出料口接至送料地点。3、进气阀呈关闭状态，然后将气源管连接进气阀接头，根据所需浆料流量来开启进气阀调节气动浆料泵运行频率，即可工作。四、维护保养：1、气动浆料泵在使用过程中防止撞击缸体部位避免变形，发生活塞卡死现象，造成报废2、活塞在运行壹佰万余次后，根据空压机送气过程中水份积留情况应清缸体，涂注30#润滑油。3、如经久不用，应在溶剂内工作状清洗，防止浆料冻结，阻塞导料管。五、注意事项：1、在工作中，如缸体部位发热（以手感热为准），应立即加30#润滑油。2、使用过程中如调节螺母松动，发生漏料，应及时调整螺母。

型号：

js-0.8t、js-1.2t、js-1.2t-2、js-2.8t、js-3.2t、js-3.2t-2、js-5.0t

性能参数:

名称	型号	出口口径 (mm)	进口管径 (mm)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	通过颗粒 (mm)	供气压力 (mpa)
气 动 浆 料 泵	js-0.8t	32	51	0.8	0-100	1.2	0.2-1.5
	js-1.2t	32	60	1.2	0-100	1.2	0.2-1.5
	js-1.2t-2	32	57	1.2	0-100	1.2	0.2-1.5
	js-2.8t	38	75	2.8	0-100	3.0	0.2-1.5
	js-3.2t	38	75	3.2	0-100	3.0	0.2-1.5
	js-3.2t-2	38	57	3.2	0-100	1.2	0.2-1.5
	js-5.0t	50	88	5.0	0-100	5.0	0.2-1.5

注:js-1.2t-2、js-3.2t-2型适用180-200升密封桶

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：标准木箱包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。

注：因产品批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详请可联系我们的销售人员进行具体核实。

本产品的品牌是巨宏JUHONG，型号是JS-0.8T，压力是0.5-1.2（Mpa），材质是不锈钢，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是气动，性能是防爆、耐腐蚀、卫生、无泄露，用途是化工泵，原理是柱塞泵，适用范围是人造革、移膜革、压延革、彩涂板、印染、医药、涂层、化工、纺织、油漆、涂料、喷漆、喷涂、油体输送、薄膜，流量是0.8（m³/h），扬程是0-100（m），规格是JS-0.8T