

Perma-FUTURA系列100cm³单点自动注脂器+反应环+油杯

产品名称	Perma-FUTURA系列100cm ³ 单点自动注脂器+反应环+油杯
公司名称	深圳佳德瑞机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Perma-FUTURA系列, 材料:高级塑料,
公司地址	广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦北座1201室
联系电话	86-075582254325/82254335/25669955 13543311022

产品详情

perma futura系列技术参数：

外壳:高级塑料

驱动方式:电化学反应

+20 ° c使用sf01润滑脂时润滑周期为：1,3,6或12个月

润滑剂容量：100cm³

工作环境温度：0 ° c~+40 ° c

内压：max. 4bar

perma futura系列图片展示：

perma futura系列商品介绍：

perma

futura系列单点自动注脂器用于高腐蚀、高湿度、高污染的环境，半透明外壳上有润滑剂余量指示标尺

perma futura系列单点自动注脂器适用于对卫生等级有要求的区域，或者对注油器金属壳体、电子电气系统可能会造成腐蚀、污染的严格的应用工况。基于电化学反应的工作原理保证润滑系统可靠运行。顶端的激活扣按照润滑周期的不同使用不用颜色区分，用户可以根据需要将100 cm³容量的润滑剂设定1, 3,6或12个月的润滑周期。电化学反应产生的罐体内部气压（最大可达4bar）推动活塞向前，持续将少量润滑剂挤出至润滑点。

perma futura系列单点自动注脂器应用于滚柱或滑动轴承、滑动导轨、开放式齿轮、齿轮箱、转轴、轴封、链条等位置的单点润滑。适用于对卫生清洁有要求的区域。因为外壳防腐蚀的设计，所以特别适合食品工业的应用。

perma futura系列使用原理：

perma futura系列应用广泛：

产品特点	优点	益处
半透明，防腐蚀外壳 完全防尘防水	- 显示润滑剂余量 - 适应腐蚀环境 - 满足卫生及环境要求	- 用户可以观察到润滑剂推动活塞的位置 - 可适应严酷环境或者对卫生程度敏感的区域
准确地对润滑点持久润滑	- 每一小段时间间隔挤出少量的润滑剂 - 对中等温度条件下只需少量均匀的压力进行润滑的注油点提供可靠的润滑保证	- 防止润滑脂意外污染 - 润滑剂及材料损耗低
自动润滑 可使用软管延长安装距离	- 维护时间少 - 润滑时设备无需停机 - 减少消耗，防止污染 - 可安装在离开危险区域3米远处	- 减少工况意外伤害 - 无需停机 - 减少维护成本 - 延长设备寿命 - 增加工况安全性
通过防爆认证	- 可用于有气体爆炸可能的工况	- 在危险地区亦能安全 可靠润滑

perma futura系列反应环选择：

润滑周期（月）从化学开始反应至开始润滑需要时间：1天

100cm ³				
at 0 ° c	4	8	15	>18
at +10 ° c	2	5	8	18

at +20 ° c	1	3	6	12
at +30 ° c	0.8	2	3	6
at +40 ° c	0.6	1	2	3

激活扣带有粉红色密封圈

perma futura系列油杯选择：

欢迎关注“佳德瑞机械”公众号，即时关注原装进口品牌商品信息。现货抢购热线：0755-822543
25.我们竭诚为您服务~

本产品的品牌是perma-futura系列,perma-futura系列,，型号是perma-futura系列,，材料是高级塑料,，规格是100cm³，扭矩是电化学反应，适用范围是应用于滚柱或滑动轴承,滑动导轨,开放式齿轮,齿轮箱,转轴,轴封,链条等位置的单点润滑。适用于对卫生清洁有要求的区域。因为外壳防腐蚀的设计，所以特别适合食品工业的，重量是100cm³，转速是应用于滚柱或滑动轴承,滑动导轨,开放式齿轮,齿轮箱,转轴,轴封,链条等位置的单点润滑。适用于对卫生清洁有要求的区域。因为外壳防腐蚀的设计，所以特别适合食品工业的