

50L双层玻璃反应釜 宇康

产品名称	50L双层玻璃反应釜 宇康
公司名称	郑州宇康实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宇康 型号:SF
公司地址	郑州市管城区紫荆山路59号9层915号
联系电话	13503854433

产品详情

该系列反应釜是我厂根据客户实际要求及标准生产的新型双层玻璃反应釜，其吸收了国外，国内同类产品的优点，同时大胆创新，不仅使用方便(可一人方便移动，操作，清洗，安装，拆卸)，而且结构新颖实用，外形美观大方，国内领先；诚为现代化学，精细化工，生物制药，新材料合成等试验及生产的理想设备。

工作原理

双层玻璃反应釜内层放反应物料，同时可抽真空做搅拌反应；夹层可连通加热或制冷设备做加热或制冷；并能控制反应溶液的蒸馏和回流，并能实现恒压加料。

产品特点

- 1.采用3.3高硼硅玻璃，拥有优良物理，化学性能，耐高温耐腐蚀。

2. 减速搅拌机构，运转平稳，力矩大，无火花，寿命长。
3. 四氟组件密封，专有技术，可保证良好的真空度且使用寿命长。
4. 整体结构稳定，可整体移动。
5. 最小或无死角的ptfe放料阀门，可有效减少搅拌死角。
6. 反应器夹层溶液在反应完成后，能彻底排净，无积液。
7. 各项配套接口皆可定做，可方便与其他设备连接
8. 整体结构科学，新颖，实用，美观，国内同行业领先。

技术参数

品名规格	sf-1l	sf-2l	sf-3l	sf-5l	sf-10l
电压	ac220v	ac220v	ac220v	ac220v	ac220v
搅拌功率	40w	60w	60w	90w	120w 减速
转速	60~600rpm	60~600rpm	60~600rpm	60~600rpm	60~600rpm
力矩	600g/cm	600g/cm	800g/cm	800g/cm	1200g/cm
容量	1升	2升	3升	5升	10升

品名规格	sf-20l	sf-30l	sf-50l	sf-80l	sf-100l
电压	ac220v	ac220v	ac220v	ac220v	ac220v
搅拌功率	120w 1/3减速	120w 1/3减速	120w 1/3减速	180w 1/3减速	250w 1/3减速
转速	60~600rpm	60~600rpm	60~600rpm	60~600rpm	60~600rpm
力矩	1200g/cm	1200g/cm	1500g/cm	2100g/cm	3000g/cm
容量	20升	30升	50升	80升	100升

维护保养

1. 玻璃件有严重污痕可用稀硫酸清洗。
2. 要经常检查密封圈的磨损（腐蚀）程度，及时更换磨损（腐蚀）的密封圈，以确保设备的真空度。
3. 四氟放料阀要经常清洗，以防止阀门与玻璃之间因热膨胀系数不同而造成的夹料。

特别说明

1. 本系列反应釜可以根据客户要求定制。
2. 使用前请仔细阅读使用说明，使用说明应保存在实际使用人手中。
3. 电源连接必须有可靠地线，确保外壳安全接地。

4. 仪器在拆装，清洗及使用中应避免冲击，以防破损。
5. 反应易燃，易爆，有毒，有腐蚀性或贵重物料时，用户必须采取相应安全措施和遵守相关安全操作规定。
6. 对贵重物料，要先做模拟工艺试验，待确定本设备能满足工艺要求时，再转入正常使用。
7. 确保反应釜与其连接设备的可靠连接，以防脱落，造成意外伤害。
8. 反应完毕，应切断电源

品质保证

为保护客户利益，本厂实行1+1品质保证，即发货之日起一年再加1个月的质保期。

即本机在正常使用条件下，自发货之日起13个月内产品因制造质量原因发生故障，由本公司负责维修。因使用不当而造成的损坏，本公司酌情收取修理成本费。

玻璃仪器损坏和密封圈等易损件不在保修范围

郑州宇康实验仪器有限公司是循环水真空泵、低温冷却液循环泵、玻璃反应釜、旋转蒸发器、磁力搅拌器、高低温循环装置、玻璃仪器气流烘干器等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。郑州宇康实验仪器有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

成立时间：2014年03月14日 [已认证] 经营范围：销售：实验仪器、玻璃仪器、五金交电、定型小包装滑油、普.. [已认证] 查看产品信息>>注册资本：人民币50万元 [已认证] 经营地址：河南郑州市管城回族区郑州市管城区紫荆山路裕鸿国际b座查看地图>>

联系人：刘东意 给我留言

联系电话：13503854433

固定电话：0371-86548530

本产品的加工定制是是，品牌是宇康，型号是SF，电热功率是加工定制（Kw），电机功率是0.9（kw），搅拌转速是0-450（转/分），重量是85（kg），结构类型是开式，连接形式是平盖式，密封形式是机械密封，尺寸是600*800*2000，电源是220V/50HZ，工作电压是AC220V