

TPU片材挤出机 实验型流延机 XH-432

产品名称	TPU片材挤出机 实验型流延机 XH-432
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	198000.00/台
规格参数	品牌:广东锡华 型号:XH-432 产地:广东
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

产品详情

TPU片材挤出机：实验型流延机XH-432

XH-432实验型流延机，专为TPU（热塑性聚氨酯）片材的挤出生产而设计，是橡塑行业中的一款高效、精密的实验设备。该设备集挤出、压延、冷却、收卷等功能于一体，适用于TPU材料以及其他多种橡塑材料的流延薄膜制品的实验性生产。

一、设备特点

高效挤出：XH-432采用双螺杆挤出装置，能够将TPU等橡塑材料均匀、快速地塑化和挤出，形成流延状态。螺杆转速可调，以适应不同材料的生产需求。

准确控制：设备配备了先进的温控系统和压力控制系统，能够控制加热温度、压延压力和冷却速度等关键参数，确保片材的均匀性和质量稳定性。

宽幅生产：该设备的模具宽度可达300mm，可生产宽度较大的TPU片材，满足不同应用场景的需求。

操作简便：设备采用人性化设计，操作界面直观易懂，易于上手。同时，设备具备自动化程度高、操作稳定可靠等特点，降低了操作难度和人工成本。

适用范围广：除了TPU材料外，XH-432还适用于EVA、PP等多种橡塑材料的流延薄膜制品生产，具有广泛的应用前景。

二、应用领域

XH-432实验型流延机主要用于各种橡塑材料的流延薄膜制品的实验性生产，如TPU片材、EVA薄膜等。同时，该设备也适用于材料配方研制和材料性能研究等领域，为科研人员提供有力的实验支持。

三、使用注意事项

在使用设备前，请确保操作人员已接受培训，并熟悉设备的使用说明和操作规程。

定期对设备进行维护和保养，检查各部件的磨损和损坏情况，及时更换易损件，确保设备的正常运行和延长使用寿命。

在生产过程中，请遵循设备的操作规程和安全注意事项，避免发生意外事故。

总之，XH-432实验型流延机是一款功能强大、操作简便的实验设备，能够满足橡塑行业对流延薄膜制品的实验性生产需求。无论是科研、教学还是工业生产领域，它都能够发挥重要的作用。