

# 框式水平仪100mm150mm200mm250mm300mm框式水平仪

产品名称	框式水平仪100mm150mm200mm250mm300mm框式水平仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SK 型号:SK100,SK150,SK200,SK250,SK300,SK500
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

框式水平仪

产品用途：

水平仪主要用于检验各种机床和工件的平面度、平直度、垂直度及设备安装的水平性等。

精度0.02mm

水平仪属重物

规格及大约重量：

框式水平仪100\*100mm：1.3kg/个

框式水平仪150\*150mm：2.6kg/个

框式水平仪200\*200mm：3.8kg/个

框式水平仪250\*250mm：5.4kg/个

框式水平仪300\*300mm：7.5kg/个

框式水平仪500\*500mm：10kg/个

产品规格：

水平仪按不同用途制造成框式水平仪、条式水平仪、磁力水平仪和固定式对平仰四种型号。

## 工作原理：

气泡水平仪的玻璃管内壁是一个具有一定曲率半径的曲面，当水平仪发生倾斜时，气泡就向水平仪升高的一端移动，水准泡内壁曲率半径越大分辨率越高，曲率半径越小，分辨率越低，因此水准泡的曲率半径决定了该产品的精度。

## 仪器结构：

水平仪主要由体身、水准泡系统及调整机构组成。体身可测量基面，水准泡用作读书反应出体身测量基面的真实数值，调整机构用作调整水平仪零位。

## 注意事项：

- 1、为避免由于水平仪零位不准而引起的测量误差，因此在使用前必须对水平仪的零位进行检查或调整。
- 2、温度变化会使测量产生误差，检验或使用时必须与热源和风源隔绝，如使用环境湿度与保存环境湿度不同，则需在使用环境中稳定3小时方可使用。
- 3、测量时必须待气泡完全静止后方可读书。
- 4、水平仪使用完毕，必须将工作面擦拭干净，涂防锈油，存放在清洁、干燥处保管

## 条式水平仪

### 产品用途：

水平仪主要用于检验各种机床和工件的平面度、平直度、垂直度及设备安装的水平性等。

水平仪按不同用途制造成框式水平仪、条式水平仪、磁力水平仪和固定式对平仰四种型号

规格:100mm/150mm/200mm/250mm/300mm/500mm

精度:0.02

### 重量:

条式水平仪100：0.8kg/个

条式水平仪150：1.3kg/个

条式水平仪200：1.7kg/个

条式水平仪250：2.1kg/个

条式水平仪300：2.6kg/个

条式水平仪500：4.8kg/个

本产品的加工定制是是，品牌是SK，型号是SK100,SK150,SK200,SK250,SK300,SK500，放大倍数是1，显微镜倍数是0，最短视距是0（m），外形尺寸是100\*100（mm），装箱数是1，规格是100\*100