

<特价>MASTER-M糖度计 MASTER-M手持糖度计 MASTER-M浓度计

产品名称	<特价>MASTER-M糖度计 MASTER-M手持糖度计 MASTER-M浓度计
公司名称	东莞市莞城博晟电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:ATAGO/爱拓 型号:MASTER- MASTER-TMASTER-M
公司地址	中国 广东 东莞市 红山西路1号友和大厦1108号
联系电话	86-076913414391077 13414391077

产品详情

日本atago折射计 糖度计 浓度计 master- master-t master-m免费保修!

手持式折射仪master-m

这款是n-1 的继任型号。如不需要防水功能可选购master-m。因mster-m不具有自动温度补偿功能,用户需要自己补偿温度。

I brix?确认用蔗糖溶液:蔗糖溶液10% (re-110010)或30% (re-110030)

model	master-m	型号	2313
标度范围	brix 0.0至33.0%	最小标度	brix 0.2%
尺寸重量	3.3 × 3.3 × 20.4公分, 160公克		
选件	• extractor: re-29401 • 10%蔗糖溶液(± 0.03%): re-110010 • 30%蔗糖溶液(± 0.03%): re-110030 • master系列 微量样品用棱镜盖: re-2311-58m (粘度高的产品除外)		
消耗品/零件	master系列 专用日光板: re-2311-57m		

master-t手持折射仪(自动温度补偿型)

master-t是atc-1e的继任产品, 具有自动温度补偿功能。此规格如测量范围及最小刻度也与atc-1e同样。如不需要防水功能, 您可以选购master-t。

model	master-t	型号	2312
标度范围	brix 0.0 至 33.0%(自动温度补偿型)	最小标度	brix 0.2%
测量准确度	brix ± 0.2% (10 至 30 ° c)	重复性	± 0.1%
尺寸重量	3.3 × 3.3 × 20.4公分, 160公克		

选件	• extractor : re-29401 • 10%蔗糖溶液(±0.03%) : re-110010 • 30%蔗糖溶液(±0.03%) : re-110030 • master 系列 微量样品用棱镜盖 : re-2311-52m (粘度高的产品除外)
消耗品/零件	master 系列 专用日光板 : re-2311-53m

手持折射仪 master- (alpha) (自动温度补偿型/防水功能ip65)

master- 是手持式折射仪中第一个具有防水功能的产品。为此, master- 可以用水清洗。除此之外, 此产品还实现了具有在高湿环境的耐久性。master- 以此测量范围为brix 0.0 至 33.0%, 广泛适用于果汁,清凉饮料, 碳酸饮料, 调味料, 切割油, 不冻液等样本。

model	master- (alpha)	型号	2311
标度范围	brix 0.0 至 33.0%(自动温度补偿型)	最小标度	brix 0.2%
测量准确度	brix ± 0.2%(10 至 30 ° c)	重复性	± 0.1%
尺寸重量	3.3 × 3.3 × 20.4公分, 160公克	国际保护等级	ip65 (接眼部以外的部分)无 尘且对喷射水柱具防护作用
选件	• extractor : re-29401 • 10% 蔗糖溶液 (± 0.03%) : re-110010 • 20% 蔗糖溶液 (± 0.03%) : re-110020 • 30% 蔗糖溶液 (± 0.03%) : re-110030 • master 系列 微量样品用棱镜盖 : re-2311-58m (粘度高的产品除外)		
消耗品/零件	master 系列 专用日光板 : re-2311-57m		

本产品的加工定制是否, 品牌是ATAGO/爱拓, 型号是MASTER- MASTER-TMASTER-M, 类型是糖度, 显示方式是数显