

BX-Ray II红外线接种环灭菌器 上海博珍电热接种环灭菌器

产品名称	BX-Ray II红外线接种环灭菌器 上海博珍电热接种环灭菌器
公司名称	上海博珍仪器设备制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:博珍 型号:BX-RayII
公司地址	上海市奉贤区南桥解放东路1018弄21号16楼
联系电话	86-02167182079/31396718 13817439293

产品详情

bx-ray-ii型红外线灭菌器红外线灭菌器产品介绍：bx-ray-ii型红外线灭菌器(红外线电热灭菌器，红外线接种环灭菌器)采用红外线热能灭菌，因其使用方便、操作简单、对环境无污染，无明火、不怕风、使用安全，可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车的上环境中进行微生物实验。

红外线灭菌器特点：1. 接种环或针消毒灭菌完全替代酒精灯，清洁卫生，安全、方便。2.

红外线灭菌器工作时不消耗氧，可以用于厌氧室中。3.

灭菌彻底，腔内温度可达到近900℃，杀菌只需要3到4秒，所有微生物彻底焚灭。4.

基于电子红外线原理，仪器主体全部采用不锈钢，美观、易清洁，体积小，重量轻。5.

先进的智能化控温技术，控温精度高，避免加热元件满负荷工作，使用寿命长，节能安全。6.

在陶瓷漏斗管道的深处灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染。

红外线灭菌器技术参数：规格型号：bx-ray-ii最高温度：不超过900℃ 待机保持温度：480℃ 最大消毒物品外径：15mm的物品加温区总长：150mm加热器角度可调节：根据使用者习惯轻松调节角度外形尺寸(mm)：130×100×180mm电压及功率：ac220v±22v，50hz±1hz，135w总量：1.1kg

红外线灭菌器工作条件：

1.使用环境温度：-20℃ ~ 50℃ 2.相对湿度：90% 3.使用环境最大海拔高度：不限

规格型号	bx-ray-ii	bx-ray-i
最高温度	不超过900	
待机保持温度	480	
最大消毒物品外径	15mm	35mm的物品
加温区总长	150mm	100mm
加热器角度可调节	根据使用者习惯轻松调节角度	
外形尺寸(mm)	130×100×180mm	150×98×210mm
电压及功率	ac220v±22v，50hz±1hz，135w	ac220v±22v，50hz±1hz，160w

总量	1.1kg	1.5kg
工作条件	1.使用环境温度：-20 ~ 50 2.相对湿度： 90% 3.使用环境最大海拔高度：不限	

售后服务：

本厂实行“三包”一年，免费保修，终身维修。

以上是本产品的介绍，如需要其他尺寸的红外线灭菌器，可参照如上表格进行选择。

本产品的加工定制是是，品牌是博珍，型号是BX-RayII，杀菌设备类型是管式，适用范围是接种，营销是新品