

# 医用注射针针尖穿刺力测试仪

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 医用注射针针尖穿刺力测试仪            |
| 公司名称 | 上海湘杰仪器仪表科技有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:上海湘杰<br>型号:XJ830      |
| 公司地址 | 上海市奉贤区浦南路3号14幢4层F区（注册地址） |
| 联系电话 | 021-61995686             |

## 产品详情

医用注射针针尖穿刺力测试仪-注射针测试仪 关键词：医药包装性能测试仪、注射针针尖穿刺力测试仪、注射针穿刺性测试仪、注射针穿刺力试验仪、医用注射针针尖穿刺力测试仪 注射器在临床上使用量大面广，其质量的优劣，直接与人的身体健康和生命安全息息相关。注射器注射针的穿刺力是否合适直接影响其使用适应性能，是各生产企业重点关注的指标之一。为此，国家标准ybb00092004中就对注射针穿刺力进行了明确的规定。上海湘杰xj830医用注射针针尖穿刺力测试仪专业应用于注射器注射针穿刺力的测试，可以精确地测量注射器注射针的锋利程度是否符合标准的规定。其测试原理是将注射针安装在连接有测量装置的驱动机构上，然后使注射针以规定的速度垂直通过模拟皮肤，通过测得的最大峰值来评估注射针的刺穿力。

xj830医用注射针针尖穿刺力测试仪技术参数main specifications

- 1、最大负荷max capacity：50n、100n、200n、500n、1000n、2000n、5000n以内（任意选）
- 2、荷重元精度load accuracy：0.01%
- 3、测试精度measuring accuracy：<  $\pm 0.5\%$
- 4、操作方式control：全电脑控制、打印机打印
- 5、有效宽度valid width：150mm
- 6、有效拉伸空间stroke：800mm（根据需要可加高）
- 7、试验速度testing speed：0.001~500mm/min任意调
- 8、速度精度speed accuracy： $\pm 0.5\%$ 以内；

9、位移测量精度stroke accuracy :  $\pm 0.5\%$ 以内 ;

10、变形测量精度displacement accuracy :  $\pm 0.5\%$ 以内

11、安全装置safety

device : 电子限位保护 , 紧急停止键safeguard stroke

12、外形尺寸 : 约560\*350\*1600mm

13、机台重量main unit weight : 约110kg

配置:

1 . 5000n湘杰试验主机一台 ; ( 负荷5kn以内 )

2、 5000n美国全力高精度传感器一只 , 精度fs  $\pm 0.02\%$ ;

日本松下交流伺服电机系统一套 ;

德国优励聂夫高精度滚珠丝杆一根 ;

台湾湘杰测量中心高精度同步系统一套 ;

台湾工机牌减速机一台 ;

3、湘杰豪华测控系统及软件一套 ( 带语音操作功能 ) ; 32bit-arm微处理结构 , 具有56mips高速、精确的数据处理能力 ; 精度均达1级以上,测控系统可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、刺破等项物理力学试验 , 可根据客户产品要求按gb、din、iso、jis、astm等国际标准和国外标准进行试验和提供数据 ; 能自动求取最大试验力、断裂力、压缩力、屈服hrb、抗拉强度、弯曲强度 , 弹性模量、伸长率等参数。

4、夹具配置 : 专业拉伸夹具一套

5、hp电脑一套 ( 实现微机控制 ) ;

6、hp彩色喷墨打印机一台 ( 实现打印报告 )

医用注射针针尖穿刺力测试仪

本产品的加工定制是是 , 品牌是上海湘杰 , 型号是XJ830 , 类型是塑料材料试验机 , 测量范围是0~5 ( KN ) , 示值准确度是0.5级 , 拉伸空间是800 ( mm ) , 拉伸速度是0.001~500 ( mm/min ) , 机台重量是110 ( kg ) , 使用电源是220/50 ( V\HZ ) , 属性是属性值