

电空气硫化罐 电蒸汽硫化罐 胶鞋硫化罐 轮胎翻新硫化罐

产品名称	电空气硫化罐 电蒸汽硫化罐 胶鞋硫化罐 轮胎翻新硫化罐
公司名称	诸城市鑫正达机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:700 品牌:XZD 温度:170
公司地址	山东省诸城市相州工业园
联系电话	13070779125

产品详情

规格： 1500- 4700l(长度可根据用户需要设计制作多功能轮胎预硫化罐) 硫化罐，该罐联锁装置是保证优质合格产品的第一要点。该设备可用电或蒸气、导热油进行加热。设备运行前您可以在控制面板上调节压力、温度、时间。温度：95 ~ 120 硫化罐压力：0.5 ~ 0.6mpa 自动成套压力：0.7 ~ 0.8mpa 包封套压力：0.4mpa 包封套工作时间：温度至100%，压力0.48mpa时自动启动。

操作：手动关门后，硫化罐快开门电机源接通，手按关门按钮，硫化罐开始进入自控状态。

(1)微型冷却电机启动 (2)循环风机启动 (3)加热器或蒸气加热开始 (4)真空泵启动 (5)0.75mpa过滤干燥的空气阀门打开(入罐压缩空气应为无油干燥的压缩空气)直至硫化罐加压至设定值为止,至设定值后风机、加热器、自控、eps值达到封套将承受的设定压力值。硫化罐在达到以上条件后计的时器启动。一般硫化时间是2.6 ~ 3小时。达到时间后硫化罐自动排气，直至罐内压缩空气全部排净，使罐内压力值等于零时，开门电机自动启动使罐门打开，此时整个系统断电，硫化结束。(硫化罐内压力为零,内胎压力为零,包封套压力为零,均由零压通断器控制。)

???????????????? ???? ??????????????

????13070779125

???13070779125

qq?2317519538

本产品的加工定制是是，型号是700，品牌是xzd，有效长度是1200（mm），工作压力是0.31（mpa），类型是电热硫化罐，样式是卧式，直径是1200（mm），罐内有效空间是0.7（m³），工作温度是121（ ），主电动机功率是30（kw），外形尺寸是1.4（m），重量是700（kg）