

# X射线探伤仪/无损X射线探伤仪/射线探伤仪

产品名称	X射线探伤仪/无损X射线探伤仪/射线探伤仪
公司名称	东莞市广凌电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:无损探伤仪 品牌:广凌
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市莞城区东兴路170号罗沙大厦A1302室
联系电话	086-076922321056 13829127046

## 产品详情

### 一、仪器简介

fx-3vn8无损x射线探伤仪主要针对电子元器件厂、电热丝厂、bga、ic芯片、cpu、半导体元器件、集成电路、电路板、电子产品内部结构是否变形、脱焊、空焊等检测；同时用于玩具厂、鞋厂、制药厂等检测。检测鞋产品、在生产中有铁钉、断针或其它金属异物不慎脱落掉入产品内的检测；还可用于:塑胶件、铝件内是否有气孔气泡检测.fx-3vn8探伤仪,是为生产商设计的,电子产品专用检测设备。

仪器采用 80平板型显像板成像，采用 0.3微焦点射线管集约束散射线。使用方便、安全、可靠。还可用于皮包、帆布包等各种箱包未指定的地方有铆针(钉)、针头等金属异物脱落其内的检测。

### 二、仪器特点

- 1、无需暗室，显示器同步显示观看；
- 2、高增益，高灵敏度，高空间分辨率，响应时间短；
- 3、结构简单，体积小，重量轻，可手提使用；
- 4、射线剂量低，安全可靠，操作简便。

### 三、技术参数

- 1、视场：80mm；
- 2、分辨率：56ip/cm；
- 3、输出屏亮度：7cd/cm<sup>2</sup>；
- 4、最大间距：300mm；
- 5、管电压：70-80kv；
- 6、管靶流：0.3-0.5ma；

7、对比度：7%； 8、灰度：8级；  
9、漏射线：<5mr/h；

10、主机重量：6.5kg； 11、功耗：70w； 12、电源：220vac。

11. 光学放大功能，高清灰度专业图像采集,连接电脑,即时成像,存储和打印检测效果图片。

#### 四、操作方法

- 1、从包装箱内取出主机，将电源盒的电源输出插头插入整机上的插座内；
- 2、将电源网电源插头接通220v供电电源，电源上的绿色指示灯应亮，再将被观察物放入探测区间内（尽量靠近成像器），用手指按住主机开关（也可做成脚踏开关）按下开关按钮；
- 3、仪器工作一分钟后自动关机，停数秒钟后，可再次开机，反复使用。可以在显示器上直接观看。
- 4、观察完毕后关掉电源开关，拔掉网电源电源线，再拔掉机上电源线，将机器电源线放入机箱中

效果图电热丝      效果图插件      效果图芯片  
效果图电容

注：实际效果图更清楚！

东莞市广凌电子科技有限公司

专业的技术 全面的服务

主营：

探伤系列仪器、 emc电磁兼容测试仪器、

环境试验仪器、粗糙度/轮廓度测量仪、

二次元/三次元、圆度/圆柱度测量仪。

瞿阳13829127046；0769-22321056；qq: 574234382

刘洋13829294571；0769-22321156；qq：1144177759

聂洲13925533787；0769-22321176；qq：2809805398

公司网站：[www.gl-yq.com](http://www.gl-yq.com)

地址：东莞市莞城区东兴路170号罗沙大厦a1302

免费：检测、测试、培训！！！！！！

本产品的加工定制是否，类型是无损探伤仪，品牌是广凌，型号是FX-3VN8FX-3VN8，测量范围是300m m，分辨率是56lp/cm，重量是6.5kg ( kg)