

## ZX21旋转式电阻箱 旋转式电阻箱

产品名称	ZX21旋转式电阻箱 旋转式电阻箱
公司名称	青岛思科电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:旋转式电阻箱 品牌:长城
公司地址	中国 山东 青岛市市北区 青岛市市北区高科达电子城41号
联系电话	86-0532-83025845 15020056453

### 产品详情

、用途：zx21系列旋转式电阻箱供直流电路中作可调节阻值之用，具有较低的零值电阻，是一切实验室最常用的仪器，适合学校、工厂和科研单位作电测量和其它实验使用。zx21系列旋转式电阻箱适用于周围空气温度+10 ~ +35 及相对湿度30~80%时使用。

、主要技术指标：表1 zx21系列电阻箱主要技术指标一览表1、调节范围：zx21：(0~9) × (0.1~10k) = 0~99.9999k zx21a：(0~10) × (0.1~10k) = 0~111.1110k zx21b：(0~9) × (0.1~10k) = 0~99.9999k zx21c：(0~10) × (0.01~1k) = 0~11.11110k zx21d：(0~10) × (1~100k) = 0~1.111110m zx21e：(0~10) × (10~1m) = 0~11.11110m zx21f：(0~10) × (100~10m) = 0~111.1110m zx21g：(0~10) × (1k~100m) = 0~1.111110g 2、零值电阻：30 ± 5m 3、电阻箱的基本误差如下表1规定：4、每档电阻容许通过电流见表1：5、电阻箱电路与外壳之间的绝缘强度，经得住频率为50赫兹，2000伏交流电的作用，历时1分钟。6、电阻箱电路与外壳之间的绝缘电阻不少于1000兆欧。7、电阻箱重量约1.3公斤；尺度为200 × 150 × 110mm 、使用注意事项：1、正确使用电阻箱时应先旋转一下各组旋钮，使内阻接触稳定可靠。2、电阻箱在使用中绝不应超过规定的最大允许电流值。3、当只需小电阻值变化时，则将线接到“0”和另一小示值接线柱，可以减小电阻箱内的引线电阻。4、电阻箱应放在有遮蔽的房间内，空气温度从+10 ~40 相对湿度在80%以下不应含有能引起腐蚀的有害杂质。

本产品的加工定制是是，类型是旋转式电阻箱，品牌是长城，型号是ZX21旋转式电阻箱，测量范围是0-9999.9 ( )，外形尺寸是120\*180 ( mm )