

FJ200-S数显高速分散均质机 品质卓越 质量保证

产品名称	FJ200-S数显高速分散均质机 品质卓越 质量保证
公司名称	广州沪瑞明仪器有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域: 物料类型:液-液 适用物料:化妆品
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市
联系电话	86 020 28921633 13662307017

产品详情

介绍：产品简介：

fj200-s数显高速分散均质机 适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品等液体/液体的混合、乳化，液体/固体粉末的分散、均质，组织细胞捣碎、浆化实验领域。是科研机构、大专院校、卫生防疫和产品制造等进行科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备。

产品设计理念新颖、结构合理紧凑，制造工艺先进。驱动电机采用高密度压铸铝合金机壳的微型电机，功率大、转速高，运行安全可靠；运行控制器应用数控技术，调速方便，数字显示运行状态功能，为采集实验数据提供保证；分散均质工作头用优质不锈钢精制（接触物料部位），耐腐蚀性能好；工作头采用联接器与驱动电机连接，拆装简便灵活等特性。分散均质工作头的独特结构，确保工作头的转子在电机高速驱动下，具有旋转线速度高，产生强大的液体剪切力和剧烈的高频机械效应，促使实验流体物料在巨大的离心力作用下，通过转子与定子相互剪切、分散。使实验物料承受了每分钟高达数万次的剪切、撕裂和混合，从而达到分散、均质的效果。不同规格的工作头配置，为满足不同实验需求而设计的。

铝质金属机壳：

- 确保持久使用的机械精度；
- 确保连续使用的电气性能；
- 确保运行状态稳定、噪声低。

数显变速控制：

- 任意选择实验运行转速；

——应用范围广，调速方便。

——实验数据采集直观可靠；

基本规格：

使用电源：ac 200 v 50 hz

输入功率：280 w

输出功率：200 w

工作方法：断续

转速范围：300 ~ 23000 r/min

工作头配置： 12 mm , 18 mm

处理量：2 ~ 800 ml

外形尺寸：230 × 300 × 530 mm

本产品的应用领域是生物、理化、化妆品、保健品、食品等，物料类型是液-液，适用物料是化妆品，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是上海标本模型，型号是FJ200-S，每次处理量范围是101-500（千克），功率是0.28（KW），外形尺寸（长*宽*高）是230 × 300 × 530（mm）