

3-30KG立杆式条码秤

产品名称	3-30KG立杆式条码秤
公司名称	东莞市万江汇衡衡器经营部
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 品牌:上海大华
公司地址	中国 广东 东莞 万江区石美雨云亭万高路39号
联系电话	086-76987075156 13726453056

产品详情

tm-aa-5b,立杆单机版条码秤(ii)

分类：条码秤

功能：1. 标签纸和连续纸双重打印功能2. 内储4000plu最多可设142个快捷键3. 可选用rs232或tcp/ip接口4. 可在本机上进行各种功能设定5. 可以在上位机上进行格式、内容等各种功能设定6. 可设置各种结构的条形码格式7. 上位机软件能与各种条码秤相连网性能：1. 标签纸宽度30mm-60mm2. 称量规格有3kg、6kg、15kg、30kg3. 特殊规格有60kg、150kg、300kg、600kg特点：1. 本秤可选用多种条形码 8位 13位 18位2. 本秤可在电脑pc机上直接下载和上传数据，也可直接在秤上手动操作设置参数3. 本机打印机可输出一个开关量控制打开银箱4. 本机可以打印各种不同规格的标签热敏纸5. 本机可以通过代码寻找plu号和产品内容6. 本机对价格可以圆整去分和去角操作规格参数：

最大称量	3kg	6kg	15kg	30kg
分度值	1g	2g	5g	10g
细调分度值	0.5g	1g	2g	5g
最小称量	20g	40g	100g	200g
精度	1/3000f.s			

同类产品还有:1. tm-aa-3a,平台单机版英文秤(i)2.tm-aa-3c,平台型联网英文秤(i)3. tm-aa-3d,立杆型联网英文秤(i)4. tm-aa-5a,平台单机版英文秤(ii)5. tm-aa-3b,立杆型单机版英文秤(i)6. tm-aa-5c,平台型联网英文秤(ii)7. tm-aa-5d,立杆型联网英文秤(ii)

条码秤的保养方法:

条码电子称在超市、卖场中是一种使用非常频繁的设备，也是商用衡器家族中技术含量最高的产品系列。一旦条码秤出现故障，立刻会给超市繁忙的生鲜、散货销售带来影响，因此，保证条码秤的正常工作非常重要。日常维护保养不但可以减少故障发生的机率，还可以增加设备的使用寿命，以下具体介绍如何正确使用条码秤，以及做好条码秤的日常维护、保养。

一、日常使用注意事项 操作人员应严格按照操作说明书指导工作，不能野蛮操作。如开关机要正常操作，不能直接拉电源线，否则会造成意想不到的破坏作用，轻者造成零点漂移等现象，重者完全损坏传感器。水产品通常使用吊挂式条码秤称重，但许多超市、卖场价格的角度考虑，往往用台式条码秤代替吊挂式条码秤。条码秤的许多部件均为带电工作，如打印机、键盘、连接口等，因此在使用过程中应注意防水，特别是海产品的盐水腐蚀性、导电性非常大。否则，会造成短路烧毁机器。油腻的商品要包装好再称重，可以防止外壳等塑料件的老化，同时大块的油腻碎屑落入机器会影响传感器的灵敏度和精度。

避免在阳光直射处放置和操作条码秤。阳光直射会直接影响显示屏的效果，同时降低显示屏的寿命。强光还会影响条码秤中红外传感器的工作，造成打印机的误操作。避免把条码秤放置在空调、电扇、出入口等有频繁空气流动的区域，空气流动给秤盘造成的压力对称量的精度和稳定性影响非常大。

在特殊情况下或条码秤在使用过程中发生异常情况，请先关机，等待一会儿再次开机使用。

二、超市电子称的日常保养方法 在保养之前必须准备一些常用的工具和材料：2-10mm内六角扳手1套；纯酒精1瓶；一字螺丝刀1把；药用棉花若干；十字螺丝刀1把；纱布1块；斜嘴钳1把；电工绝缘胶布1卷；钢丝钳1把；打印头清洁软布1块；数字万用表1只；中性清洗液1瓶

1. 清洁秤体 切断电源，拔掉电源线。把纱布浸湿后拧干，然后蘸少许中性清洁液，用其清洗秤盘、显示滤光器及秤体其他部位。注意：切勿用任何化学溶剂进行清洗，在清洗过程中应避免将水溅入秤体，如有不慎溅入秤体内部，必须等水分晾干后再接通电源，否则可能导致触电事故或损坏设备。

2. 水平校正 检查秤体是否正常，如有倾斜，请调节秤脚，使水泡置于中心位置。

在称重过程中应保证秤周边没异物碰到秤盘，秤盘底部也应保证干净，没有异物，否则可能会引起称量不准等问题。

3. 清洁打印机 切断电源，打开秤体右侧的塑料门，把住打印机外侧的梅花把手，将打印机拖出秤体。按打印机前端的簧片，松开打印头，用秤附件中所带的专用打印头清洁笔轻轻擦拭打印头，清除上面的脏物，擦拭完毕将笔帽盖上防笔内清洁液挥发，然后等待两分钟，待打印头上清洁液充分挥发后，再合上打印头，将打印机推回秤体内，关上塑料门，通电检测，打印清晰后即可正常使用。注意：清洁打印头必须用随秤附带的清洁笔，如清洁笔内的清洁液使用完毕，可以找一些干净的软布，蘸上少许无水酒精进行擦拭。严禁使用其他清洁液或用较硬的物品擦拭打印头，否则会导致打印头损坏。

4. 初始化 条码电子秤具有零跟踪和开机清零功能，开机清除秤盘上的异物，保证秤在周围没有风的情况下开机使用，如开机后有少许重量显示，可以按键盘上“清零”键使秤恢复至零位。

电子秤使用前的准备工作

请将电子秤置于稳固平坦之桌面或地面使用，勿置于震动不稳的桌面或台架上；

避免置放于温度变化过大或空气流动剧烈之场所，如日光直射或冷气出风口处；

使用独立电源插座以免其它电器干扰；

调整电子秤的调整脚，使秤平稳且水平仪内气泡居圆圈中央；当电源开启时，请勿将物品置放在秤盘上，使用前先热机15分钟以上(高精度秤必须更长时间)

电子秤使用注意事项

严禁雨淋或用水冲洗，若不慎沾水则用干布擦拭干净，当机器功能不正常时要尽速送修；

严禁敲打撞击及重压；勿置放在高温及潮湿环境场所(专用防水防腐秤除外)；

勿让蟑螂或小生物侵入机内，以免造成损坏；

电子秤若长期不用时须将机器擦拭干净，放入干燥剂用塑料袋包好，有使用干电池应取出，使用充电蓄电池时，应每隔三个月充电一次，以确保使用寿命；

本产品的建议零售价是¥2300.00，加工定制是否，品牌是上海大华，型号是TM-Aa，称量范围是3KG--30KG(kg)，准确度是0.5g-5g，秤台尺寸是250*350(mm)，电源电压是220(V)，显示方式是LEDLCD显示可选