

四光源标准光源对色箱 高品质标准光源箱 多行业适用

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 四光源标准光源对色箱 高品质标准光源箱 多行业适用 |
| 公司名称 | 深圳市鑫长润科技发展有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:X60-4 测量精度:0.01mm |
| 公司地址 | 深圳市坪山新区坑梓街道梓横西路49号C栋406 |
| 联系电话 | 23761272 13530556376 |

产品详情

产品图片、说明参数以及单价仅供参考，详情还请来电或旺旺咨询

产品名称：四色光源对色灯箱

适应行业：纺织、印染、印刷、塑胶、五

金
、颜料、油漆、油墨行业等

光源说明

d65 国际标准人工日光(artificial daylight)

色温:6500k功率:18w

t184欧洲 日本 中国商店光源

色温:4000k 功率:18w

f家庭酒店用灯,比色参考光源

色温:2700k 功率:40w

uv 紫外灯光源(ultra-violet)

波长:365nm 功率:18w

- >>全部采用原装进口光源,符合国家标准
- >>配置英国verivede.美国ge.philps等国标准光源
- >>内框标准灰度环境
- >>全电脑控制轻触按钮随意切换光源
- >>采用数码点阵液晶(带文字及背光)显示
- >>分开记录每种光源名称.使用时间及开关次数
- >>具备测试同色异谱效应功能
- >>能耗小,不发热(无需散热),发光效率高
- >>无需预热,不会闪动,可保证快速而可靠的评价颜色
- >>执行国际标准:iso astm din bsi ansi cie
- >>通过国家计量检测 附权威检测报告

鑫长润科技发展有限公司立足深圳,集专业开发、生产和销售纺织、印染、油漆、油墨、五金、服装、鞋业、皮革、化工、塑料、玩具等行业品质检测仪器于一体,依赖专业的电子商务平台辐射全国及国际市场的专业科学仪器公司。

公司坚持以科技兴行的发展战略,立足于市场和客户需求,我们不断以最新科技结合我们专业的技术和敏锐的市场洞察力以及超强的生产研发能力,开发研制了能够代替进口同类产品的标准光源箱(对色灯箱)测厚仪、检针器(验针机)等。

我们秉承"全心全意为客户服务"的宗旨,精益求精的工作理念,专业的技术及优质的服务,始终把用户的利益放在第一位,从而赢得了广大客户的信赖!

鑫长润作为科学仪器仪表行业的领先者,始终以"诚信、专业、客户至上"作为创业与发展之本。您的关注与信任是推动我们前进的源泉与动力!我们将以更丰富的产品,更优质的服务来回报您的支持与厚爱!

公司经过多年的发展,业务遍及国内外,以深圳,上海,香港、福建为业务中心,辐射整个华南,华东,华北,东南等地区,形成一个全国性的销售网络,鑫长润产品远销台湾、澳门、美国、日本、韩国、加拿大、新加坡、越南、马来西亚、孟加拉、印度等国家和地区,是国际检测机构首选之品牌。

什么叫做对色灯箱?

对色灯箱是一种颜色检测设备,又名标准光源对色灯箱,标准光源箱,看色比色箱,是能提供模仿多种环境灯光的照明箱,常用于检测货品的颜色,英文名:color assessment cabinet或color contr

为什么用对色灯箱？

在执行对色工作时，因为不同的背景颜色及光亮度辐射能量照射在物品上，会显现不同的颜色。工业生产中的颜色管理，品检员虽然已认真对比过货品的颜色，但因为环境不标准或与客商所使用光源或是对色环境角度不同，而因光线不同所看到的颜色各异，颜色色差就很难确定，客商验货时因色差不一致而导致投诉或退货，从而严重损失公司的利益。能够解决上述问题的，最简效的方法就是在检测货品色差时，选购一台标准光源对色灯箱，这样不管是白天、阴天、黑夜时间使用标准光源对色灯箱检测货品颜色偏差，不会再出现因为色差造成的退货或投诉现象。对色灯箱具备测试同色异谱(metamerism)效应的功能。

灯箱保养

1.如果灯箱内壁板沾有污渍时，可使用干净软布蘸碱性低浓度清洁剂抹擦干净，使内框清洁、干燥，避免检测物品损坏灯箱内壁吸光涂层，影响对色效果。

2.灯箱的免费保修期为叁年（人为损坏及灯管老化不在免费保修范围内）。如果灯箱内板受到损坏，不能起到吸光作用，应重新更换。灯管使用超时而引起两端发黑老化应更换新灯管。本公司长期提供各种进口标准光源（管）配件。

正确使用灯箱方法

灯箱的使用时间和开启次数决定光源的使用寿命。如每天使用时间较长且需要频繁开启，光源的寿命周期要短一些。在短时间内需要反复开启使用时，建议暂不关闭灯箱电源，因为光源启动一次相当于连续使用一小时左右（理论值），长时间不使用灯箱请及时关闭电源，以延长光源的有效使用寿命。

标准光源（管）的购买

标准光源箱内使用的灯管、灯泡，都是实验室专用的标准认证特殊光源，不同于普通民用光源。所以在各光源老化更换时，需到专业经销商处购买。本公司常年提供各种标准进口光源配件及其它特殊光源，除长期提供d65、tl84、cwf、uv、f/a、u30光源外，还提供d75、d50、d35、tl83、u30、macbeth、verivide等国际标准光源原装进口配件。

操作说明

1. 将随机电源线与灯箱连接好，另一端插头接到电源供电插座，接通电源（220v 50hz）。
2. 轻按对色灯箱面板上on/off键，lcd液晶模块(带背光照明)显示接通电源，并流动显示各光源名称及累计使用时间

3. 按d65、uv、f/a、tl84、cwf键均可自动切换，也可同时开启多种光源（同时按下）。在单一光源的情况下，显示的时间为对应光源名称和使用时间，在多光源启动的情况下，流动显示已启动光源名称和使用时间。按键板上的clr键用做复位清零，在单一光源启动的情况下方有效。

4. 将被检测品放在灯箱底板中部位置。观察角度以90度光源、45度视线为宜。可根据被测物品形状调整适当角度,达到检测最佳效果。如图a所示，光源从垂直入射到被检测物品上，观察者从45度观察。

5. 关闭电源按on/off键。长时间不使用应关闭电源。

6. 更换新灯管时，各种光源（管）都有相应位置安装，不可将灯管的位置颠倒。旧光管更换后，应将原使用时间清零（即重新开始计时），清零方法：开启更换好的灯管，用螺丝刀等伸入到clr中心圆孔，按一下该键即可（其它光管使用时间不会被清零）。注意：不要随意使用clr按键，以免误将计时系统时间清零。

7.本设备外接电源必须具有接地装置，确保安全使用。

本产品的品牌是鑫长润，型号是X60-4，测量精度是0.01mm，电源电压是220（V），外形尺寸是710 420 570（mm），重量是28（kg），加工定制是是，类型是对色灯箱，光源是D65,TL84,UV,F,四种光源，适用范围是纺织、印染.印刷、塑胶、五金、颜料、油漆、油墨等行业