

双路大气采样器.取样器 伟嘉

产品名称	双路大气采样器.取样器 伟嘉
公司名称	常州市伟嘉仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:伟嘉 型号:SQC-1000
公司地址	中国 江苏 金坛市 华城中路87号
联系电话	86-051982335255 13906146072

产品详情

双路大气采样器							
	<table border="1"> <tr> <td>产品型号 ：</td> <td>sqc-1000</td> </tr> <tr> <td>产品报价 ：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产品特点 ：</td> <td>sqc-1000双路大气采样器，是我公司在“全国车间空气监测科研协作组”有关专家的指导下研制设计的，它适用于工矿企业，科研教学，劳动安全，环境监测和卫生防疫等部门，对工作场所进行浓度测定。该仪器体积小，重量轻，结构紧凑，操作简易，维护方便，坚固耐用，经广大客户的使用，获得一致好评。</td> </tr> </table>	产品型号 ：	sqc-1000	产品报价 ：		产品特点 ：	sqc-1000双路大气采样器，是我公司在“全国车间空气监测科研协作组”有关专家的指导下研制设计的，它适用于工矿企业，科研教学，劳动安全，环境监测和卫生防疫等部门，对工作场所进行浓度测定。该仪器体积小，重量轻，结构紧凑，操作简易，维护方便，坚固耐用，经广大客户的使用，获得一致好评。
产品型号 ：	sqc-1000						
产品报价 ：							
产品特点 ：	sqc-1000双路大气采样器，是我公司在“全国车间空气监测科研协作组”有关专家的指导下研制设计的，它适用于工矿企业，科研教学，劳动安全，环境监测和卫生防疫等部门，对工作场所进行浓度测定。该仪器体积小，重量轻，结构紧凑，操作简易，维护方便，坚固耐用，经广大客户的使用，获得一致好评。						
点击放大							
<p>sqc-1000 双路大气采样器的详细资料：</p>							
<p>sqc-1000双路大气采样器，是我公司在“全国车间空气监测科研协作组”有关专家的指导下研制设计的，它适用于工矿企业，科研教学，劳动安全，环境监测和卫生防疫等部门，对工作场所进行浓度测定</p>							

。该仪器体积小，重量轻，结构紧凑，操作简易，维护方便，坚固耐用，经广大客户的使用，获得一致好评。是一种对有害气体进行平行样采集的常规仪器。仪器采用最新微电脑芯片控制技术、记时精度高，方便快捷。

一、主要技术指标及工作条件

- 1、流量范围：0-3l/min、双路大气采样
- 2、采样负压：2500pa
- 3、流量误差：+5%
- 4、定时误差：+1%
- 5、工作电源：10vdc
- 6、工作温度：温度-10 到45
- 7、相对湿度 < 85%
- 8、仪器重量：2kg

二、仪器使用方法

- 1、仪器使用前，应先对仪器的内藏式充电电池组进行充电。
- 2、充电时需将交流电源线（已随机配好）插进仪器背面的电源切换插座中，将仪器处于关机状态，一次充电约需14 - 16小时左右才能充足电池组，此时电压表的指示为12v，充电一次可累计工作3小时以上，充电电池组的充放电寿命约800次左右。
- 3、采样：用适当的胶管将仪器后面的进气口与被采样的负载连接，按压微电脑on/off（开关）键，显示屏出现“0：00”，再按压min（分）选择所需的时间，此键最大时间为59分，若59分不够，再按压hour（小时）键，此键最大时间为15小时，当时间选择好后再按压on/off（开关）键，即开机采样，采样泵工作的同时，电脑进入倒计时状态，当电脑显示屏显示“0：00”时，主机受电脑程序控制，自动切断电源，1分钟后显示屏中的“0：00”字符也将消失，电脑中的电源也随之切断。若要重新设定或提前关机，只要按住on/off（开关）键2秒钟，则进入重新设定或关机。

三、附件

- 1、仪器箱 1只
- 2、吸收瓶架 2只
- 3、三角架 1付
- 4、安全瓶 2只
- 5、说明书 1份
- 6、胶管 0.5米

本产品的加工定制是否，品牌是伟嘉，型号是SQC-1000，类型是双通道大气采样仪，流量范围是0-3（L/min），连续工作时间是900（min），测量范围是有害气体，工作温度是-10 到45（ ），尺寸是300*180*200（mm），重量是2（kg），电源是充电式