

# 电子密度计 橡胶密度计 塑料密度计 电线电缆密度计

产品名称	电子密度计 橡胶密度计 塑料密度计 电线电缆密度计
公司名称	上海昂轩仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:玛芝哈克密度计 型号:MH-300AMH-600A密度计
公司地址	上海市金山区卫昌路205号2幢1307室
联系电话	13764575298 15601955858

## 产品详情

### 产品图片

### 产品特点及详解

适用于：橡胶、塑料、电线电缆、硬质合金、新材料研究实验室。

原理：根据gb/t 533、iso 2781、astm d 297、din 53479、astm d792、iso 1183、gb/t1033标准。采用阿基米得原理浮力法，准确直读量测数值。

依据：

a、塑料的分类，有很多种方法。例如：耐热特性、吸湿性、化学组成、结晶性、

应用领域或是特殊用途。

1、吸湿性塑料：胶粒内含有水份。如：pa (nylon), abs, pet, pc, ps。

2、非吸湿性塑料：胶粒的表面含有水份。如：pe, pp。

b、橡胶制品都有它特定的使用性能和工艺配方要求。橡胶制品过程中，必须测试

的物性试验不外乎有：拉伸强度、撕裂强度、定伸应力与硬度、耐磨性、疲劳与疲劳破坏、弹性、扯断伸长率。以上的物性都和橡胶密度有密不可分的关系。

功能：

- 1、可温度补偿设定、溶液补偿设定更人性化的操作、更符合现场作业需求。
- 2、具有rs-232c计算机接口，可轻易的连接pc和打印机。
- 3、采用大水槽设计，降低吊栏线的浮力所造成的误差。
- 4、采用具腐蚀性液体当媒介时，可选购防腐蚀水槽。

规格：

型号：	mh-300a	mh-600a
测量范围：	0.01g ~ 300g	0.01~600g
直接读取：	视密度、体积	
测试种类：	固体、颗粒体、薄膜、浮体	
测试时间：	约5秒	
密度范围：	> 1、 < 1 皆可测试	
密度精度：	0.001 g/cm <sup>3</sup>	

标准配件：

a：抗浮架      b：颗粒专用量具

客户服务承诺

技术服务,保修期及售后服务承诺1.对所售产品壹

年内,因非人为因素出现的质量问题实行免费保修，终身维护。2.免费送货上门安装、调试、外省地区免费代办发货业务。3.如在使用产品当中出现技术上问题，我公司负责技术配合。4.诚信经营，客户满意达到99.9%.公司的经营理念：“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。服务三保：保证质量、保证时间、保证数量。

服务宗旨：雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、一流的服务。 郑重承诺：保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务.经营原则

：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理.销售专线:021-67835477

60487139刘先生:13764575298      李先生:18917730649业务qq:1

821352770      旺旺:邮箱：shax@shax17.com

邮编201600 地址：上海市松江区松汇路123号

我们的位置

公司简介

上海昂轩仪器有限公司前身上海衡佳电子成立于1997年、是一家销售、维修电子秤、电子称、电子吊秤、电子天平、电子地磅、电子汽车衡、智能互联网打印电子秤、电子台秤、电子桌秤、电子防水秤、电子防爆秤、机电改装秤、电子叉车秤、精密砝码、英展电子秤、钰恒电子秤、耀华电子秤、友声电子秤、称量仪表、量具、压力表、温度仪表、称重仪表、分选仪表、推拉力计、热电偶等的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器及其他仪器仪表的专业技术人才，为用户提供品质卓越的电子仪器仪表几十种规格的各类仪器及套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，获得了众多客户的选择和信任，我们的口号服务第一，质量第一，价钱公道，有了您的选择和信任，给予了我们更多的支持与厚爱，使我们的产品与服务不断地提高和完善。在以后的经营中，我们仍将一如既往地为广大新老客户提供优质服务。欢迎你的来电

#### 联系方式

上海昂轩仪器有限公司

电话:021-67835477

传真：021-60487139            刘先生:13764575298

李先生:18917730649

业务qq:1821352770

旺旺:

邮箱：shax@shax17.com

邮编201600

地址：上海市松江区松汇路123号

本产品的加工定制是是，品牌是玛芝哈克密度计，型号是MH-300AMH-600A密度计，类型是电子比重计，测量精度是0.001g/cm<sup>3</sup>，测量范围是0.01g~600g，材质是塑料，适用范围是 > 1、 < 1皆可测试，尺寸是200\*300 (mm)