

力高PAC/PAM/石灰干粉加药装置

产品名称	力高PAC/PAM/石灰干粉加药装置
公司名称	浙江力高泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力高 型号:JY
公司地址	江苏 南京
联系电话	025-66078872 18968587575

产品详情

工作原理 聚合物溶液制备过程是通过各个溶液箱分级逐步处理完成的，溶液箱之间隔开。保证每个溶液箱内的最佳反应时间和恒定的浓度，避免在预制箱和最终溶液箱之间产生任何直接通路。该设备由控制箱自动控制，此控制箱与安装在最终溶液箱上的液位计相连，一旦液位达到“低位”，触发电动进水阀打开。触点式流量计就启动干投机，干投量的大小按照水量而定，以获取精确的浓度。一旦达到“高位”此循环过程就停止。当然两(或三个)搅拌器还在工作。该设备还用于将乳胶状的阳离子、阴离子或无离子型的聚合物连续自动的制成标准稀释浓度(0.3-5g/L)的溶液。尽管一般认为乳胶状的聚合物制成标准溶液所需的熟化时间大大少于粉粒状聚合物。但是在将药耗达到最佳状态过程中总是推荐要充分的熟化时间。

产品特点1、高度集成的一体化设备;2、完全自动化控制功能;3、设备体积小，操作简单、安装方便，现场只需水源和电源;4、药液混合器采用不锈钢一体化制作，溶药效果100%;5、工作安全可靠，性能稳定;6、抗腐蚀性能良好，与介质接触全部采用工程塑料和不锈钢材质;7、既适用于粉状物、纤维物、难溶解、易结块、投加要求高等物料，也适用于液态物料的配置与投加;8、不锈钢低g值高效专用减速搅拌机，防止大分子链断裂;标准配置1、三箱式溶液箱，带有三个排污口，2、两台搅拌机，一台计量泵;3、进水组合包括，减压阀，截止阀，4、干投机带有料斗;5、液位开关及液位计;6、控制箱;一个溢流口，一个投加口;电磁阀，流量计;

工程示意图

数据参数

工程案例

本产品的加工定制是否，品牌是力高，型号是JY