

广东广州LHX1单级管线式均质乳化泵保障

产品名称	广东广州LHX1单级管线式均质乳化泵保障
公司名称	广州市建图机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	广州市番禺区市桥街东环路431号201室
联系电话	13926129087

产品详情

产品介绍

lhx1系列单级管线式均质乳化泵工作腔体内是由一组双层转子和双层定子组成，使原始粗细不一的颗粒物料能瞬间顺利进入泵腔内进行逐层破碎、分散、混合、精细、均质、乳化。此产品的工作原理是将物料从进口吸入，进行全面的均质乳化后由出口排出。此产品使用于中小批量生产的循环工艺流程，以及短距离输送和均质乳化工作，如果与立式高剪切均质乳化机配合使用，其均质乳化效果更佳。

原理结构

均质乳化泵，混合均质乳化泵是本公司经过多年研发，采用先进制造技术生产出的具有国际同类技术的多用途混合均质乳化设备。其工作原理是通过高速运转的转子产生的离心力和液力，对物料进行强烈剪切，离心挤压，撞击破碎，液层摩擦，湍流均匀等综合作用，使物料瞬间达到充分分散、破碎、溶解、精细、解聚、均质、乳化等工艺需求。也可使不相容的固相、液相、气相等多种介质在瞬间均匀精细，分散乳化。此产品是集混合、分散、破碎、溶解、精细、解聚、均质、乳化为一体的高效型多功能设备。用户使用此系列产品可使原来的传统生产工艺进一步集中和简化，从而大幅度提高了产品质量和生产效率，满足不同用户的需求。

应用领域

精细化工：颜料、染料、塑料助剂、纺织助剂、胶黏剂、树脂乳化、热溶胶、密封剂、胶水、浆料、整理剂、表面活性剂、均染剂、碳黑分散、防粘剂、脱模剂、消泡剂、织物整理剂、光亮剂、皮革助剂、颜料膏、蜡乳、杀菌剂、混凝剂等。

石油化工：润滑剂、重油乳化、柴油乳化、改性沥青、催化剂、蜡乳剂等。

生物医药：注射剂、抗菌素、药乳液、药乳膏、保健品、微胶囊乳化、细胞组织破碎等。涂料油墨：印刷油墨、油漆、乳胶漆、建筑涂料、纳米涂料、光固化涂料、涂料助剂、炭黑分散、打印墨水、釉、膨润土等。农药：杀虫剂、除草剂、药乳油、化肥、农药助剂等。

纳米材料：纳米材料的分散、解聚等。

食品工业：果汁、果酱、冰激凌、乳制品、食品添加剂、茶饮料、巧克力、豆奶、香精、牛奶等。

日化产品：液体洗涤剂、面霜、唇膏、洗面奶、硅油乳化、日用香精、护肤品、化妆品等。

造纸：纸浆、填料、干强剂、湿强剂、施胶剂、助留助滤剂、清泡剂、涂布、水处理化学品等。

技术参数

型号type	功率(kw)	转速(r/min)	流量(m ³ /h)	出口压力(mpa)	进出口径
lhx1-100	2.2	2930	0.5	0.05	dn32 × dn
lhx1-140	5.5	2930	2	0.1	dn40 × dn
lhx1-165	7.5	2930	5	0.15	dn50 × dn
lhx1-185	11	2930	10	0.15	dn65 × dn
lhx1-200	15	2930	15	0.15	dn80 × dn
lhx1-220	18.5	2930	20	0.15	dn80 × dn
lhx1-240	22	2930	40	0.2	dn100 × c
lhx1-260	37	2930	60	0.2	dn125 × c
lhx1-300	45	2930	80	0.25	dn125 × c

专业制造：

亲爱的顾客，感谢您对本公司的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一：如何订货

旺旺在线和qq等 跟我们联系；

或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服

我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好加工事项。

三：关于价格

本厂所有商品均为参考价，因水泵为复杂产品，型号比较多，难以一一报价，请把你的详细要求或定制请与我们客服人员联系，一律量大从优。

广州建图机械设备有限公司

地 址：广州市番禺区市桥东环路431号201室

邮 编：511431

联系人：洪小姐、余生

电 话：020-31175638-802

手 机：15989157253、13926129087

qq 联系：2686230308、824786071

传 真：020-31175318

邮 箱：guangzhou_joto@163.com

感谢您访问我们的网站，如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

本产品的乳化机类型是混合乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是乳品，料筒形状是管道型，应用领域是乳品，品牌是JOTO，型号是LHX1，电机功率是1.1-132（Kw），整机重量是50（Kg），生产能力是1-135（升/小时），噪音是4- 14（dB），主轴转速是2800-2900（r/min），装置方式是固定式，适用温度是100（ ）