

导磁块 电磁吸盘

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 导磁块 电磁吸盘 |
| 公司名称 | 厦门众创达商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:5465-20 吸盘类型:电磁吸盘 |
| 公司地址 | 厦门市湖里区宜宾路商品街85号 |
| 联系电话 | 86 0592 2628234 13779941993 |

产品详情

导磁块是安装在磁盘上做平面治具的磁性延伸载体。在机床上使用规范。导磁块是根据磁性延伸的原理进行制作的的工具类产品,市场上的导磁块都属于磁盘类导磁块,按照导磁的磁盘种类的不同可以分为:永磁吸盘导磁块和电磁吸盘导磁块。

导磁块

导磁块的作用:导磁块本身无磁性,可使用在任何磁盘上做导磁后即可有磁性,做平面的治具之用。导磁块构造:导磁块系按照磁盘的极距进行工艺制作,例如磁盘极距为0.5+1.5,那么导磁块的极距也必须为0.5+1.5才可以导磁.一般的排列为非导磁体+导磁体+非导磁体。实际的例子是磁盘+导磁块+五金加工工件。无磁性的导磁块,可使用在任何磁盘上做导磁后即可有磁性,做平面的治具之用。导磁块用在比较难以吸持的工具进行加工使用,如小型的工件,增强磁力和吸附力以便于更好的加工。按照生产的需要导磁块分为方块形导磁块和m型导磁块,以满足不同的加工需要。目前市场上的导磁块规格如下:其中f36v、f37v为m型导磁块

| 导磁块 | 高 | 宽 | 长 |
|------|----|----|-----|
| f35a | 25 | 50 | 100 |
| f35b | 25 | 50 | 100 |
| f36v | 48 | 60 | 50 |
| f37v | 48 | 60 | 110 |

导磁块是安装在磁盘上做平面治具的磁性延伸载体。在机床上使用规范。

导磁块是根据磁性延伸的原理进行制作的的工具类产品,市场上的导磁块都属于磁盘类导磁块,按照导磁的磁盘种类的不同可以分为:永磁吸盘导磁块和电磁吸盘导磁块。

导磁块

导磁块的作用：导磁块本身无磁性，可使用在任何磁盘上做导磁后即可有磁性，做平面的治具之用。

导磁块构造：导磁块系按照磁盘的极距进行工艺制作,例如磁盘极距为0.5+1.5,那么导磁块的极距也必须为0.5+1.5才可以导磁.一般的排列为非导磁体+导磁体+非导磁体。实际的例子是磁盘+导磁块+五金加工工件。

无磁性的导磁块，可使用在任何磁盘上做导磁后即可有磁性，做平面的治具之用。导磁块用在比较难以吸持的工具进行加工使用，如小型的工件，增强磁力和吸附力以便于更好的加工。

按照生产的需要导磁块分为方块形导磁块和m型导磁块，以满足不同的加工需要。

目前市场上的导磁块规格如下：其中f36v、f37v为m型导磁块

| 导磁块 | 高 | 宽 | 长 |
|------|----|----|-----|
| f35a | 25 | 50 | 100 |
| f35b | 25 | 50 | 100 |
| f36v | 48 | 60 | 50 |
| f37v | 48 | 60 | 110 |

本产品的品牌是GIN/精展，型号是5465-20，吸盘类型是电磁吸盘，吸盘形状是矩形，台面尺寸是25*50*100（mm），电压是380（V），电流是38（A），功率是6000（W），吸力是1（N），配套机床是35，适用机床是磨床，是否库存是否，是否批发是是