

mi404余氯/总氯测定仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | mi404余氯/总氯测定仪 |
| 公司名称 | 东莞市南城松通仪器仪表商行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:意大利米克 型号:MI404 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 南城区周溪清和坊芒果街5号 |
| 联系电话 | 86-076922409750 13560870976 |

产品详情

mi404余氯/总氯测定仪 milwaukee提供了应用在所有范围的氯比色计：测量游泳池处理，家庭洗衣店，洗碗机添加剂，洗衣粉/液和冷水处理的氧化消毒剂中的氯。milwaukee提供了3种微电脑控制，高分辨率，高精度的比色计，您可以在这三种型号中任意选择。 mi404时用来测量0.00- 5.00 mg/l的余氯和0.00 - 5.00 mg/l的总氯，mi406用来测量0.00- 5.00 mg/l余氯，0.00 to 10.00 mg/l的总氯。氯化物是海水中主要的成分，在酸性条件下具有很高的腐蚀性。在船用锅炉系统中要一直监视氯的含量来确保不被海水污染。

| | |
|---------|--|
| 型号 | mi404余氯/总氯/ph mi-80251-00 |
| 测量范围 余氯 | 0.00-5.00mg/l cl2 |
| 总氯 | 0.00-5.00mg/l cl2 |
| 解析度 余氯 | 0.00mg/l(0.00to3.50mg/l) |
| 总氯 | 0.10mg/l(超过3.50mg/l) 0.01mg/l(0.00to3.50mg/l) 0.10mg/l(超过3.50mg/l) |
| 精度 余氯 | ± 0.04mg/l@1.50mg/l |

| | |
|-------|-----------------------------|
| 总氯 | ± 0.04mg/l@1.50mg/l |
| 检测方法 | 4500-ci g标准法及330.5usepa法 |
| 光源 | 钨灯 |
| 光检测器 | 硅光电池525nm窄光干涉滤光器 |
| 环境温湿度 | 0to50 /32to122 ; max rh100% |
| 电池类型 | 1 × 9v |
| 自动关机 | 10分钟后自动关机 |
| 尺寸/重量 | 192 × 104 × 52mm/380g |

选购配件名称

配件编号 说明

余氯/总氯试剂 100次mi-80252-00余氯/总氯试剂 100次

余氯试剂 100次mi-80252-14余氯试剂 100次

余氯/总氯试剂 45次mi-80252-56余氯/总氯试剂 45次

氯试剂 100次mi-80252-63氯试剂 100次

玻璃比色管 2支mi-80262-00玻璃比色管 2支

比色管盖 2个mi-80262-03比色管盖 2个

比色管塞子 2个mi-80262-06比色管塞子 2个

比色管清洁纸 2个mi-80262-09比色管清洁纸 2个

9v电池 1个mi-80262-129v电池 1个

<

本产品的加工定制是否，品牌是意大利米克，型号是MI404，类型是离子浓度计，显示方式是数显，分辨率是0.00，电源电压是1 × 9V（V），环境温度是0to50（ ）