

桶式板框过滤器 不锈钢桶式板框压滤机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 桶式板框过滤器 不锈钢桶式板框压滤机 |
| 公司名称 | 上海信步科技有限公司 |
| 价格 | 22800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海信步 型号:SHXB-CRA10C-400 用途:固液分离 |
| 公司地址 | 2562523182@qq.com |
| 联系电话 | 86-02169117143-8016 13918497255 |

产品详情

桶式板框过滤器

桶式板框过滤器是最新研发的一种新型层叠式桶体板框液体过滤器，经我厂多年来生产过滤器的实践经验制造而成的，本机广泛运用于化工、医药、石油环保等行业，对各类液体中微小杂质进行过滤、澄清，提纯处理的最新设备。用于脱粉末状活性炭，是最理想的设备。

本机采用304或316l优质不锈钢材料制造，本机内外抛光达400目，符合gmp标准，工艺制作精良，性能安全稳定，抗腐蚀，经久耐用，结构新颖，操作简便，灵活节能，适应性强的多用途过滤设备。(本机可以初滤，脱碳、深层过滤、，半精滤，精滤)。本机过滤装置是由多层重叠过滤网板和过滤框组成，网板孔由电脑打孔，孔密小均匀，这可保证每层过滤网板上的滤材压力均匀，使过滤精度优，原液体经过加压进入筒体内，从过滤框四周孔进入，再经网板上的过滤介质从网板中心多个小孔出来，合格液体排出。本机滤材可选用(聚丙烯滤膜、增强型滤膜、滤纸、滤布，专用脱碳过滤膜)等，可根据用户要求选用合适的滤材。

本机的特点：流量大、速度快、存活性碳多、占用空间小，过滤面积大、效率高、过滤精度高，操作方便等。ct-500-ct800过滤器内有3-6根可拆固定架(快装型)，ct-300，ct-400过滤器采用中心螺杆压紧(快开螺帽与拱型压盖配合使用)。本机特别运用于化工液体和粘性液过滤。解决了化工行业粘性液体过滤的难题。对过滤中的液体气味在全封闭状态下工作，做到过滤中不跑液体(渗液体)，过滤器内无残留液体，对操作及车间做到无污染、无气味、在环保管理上迈进了一步。

桶式板框过滤器与卧式板框过滤器，这两种过滤器的使用对比：

1、本机可承受压力0.1--0.6mpa、不漏液体，因本机选用机械压紧及全封闭法兰联接，杜绝漏的现象，而卧式板框过滤器选用硅胶密封，压力高容易漏液体，采用旋转压紧，硅胶本身有软性，从而不能保证漏液体现象。

2、本机最大流量可以做到200t/h，因本机由进口dn40或dn50、dn80、dn100、dn120进入，从中分

| | | | | | | | | |
|-----------|----|-------|-----|--------|---------|-----|-----|-----|
| shxb- 400 | 15 | 3.75 | 410 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 21 | 20 | 2.2 |
| shxb- 400 | 20 | 5 | 410 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 28 | 30 | 3 |
| shxb- 500 | 10 | 3.9 | 510 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 25 | 35 | 3 |
| shxb- 500 | 20 | 7.8 | 510 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 50 | 70 | 3 |
| shxb- 550 | 10 | 4.75 | 560 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 35 | 40 | 4 |
| shxb- 550 | 20 | 9.5 | 560 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 70 | 80 | 4 |
| shxb- 600 | 10 | 5.65 | 610 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 60 | 100 | 4 |
| shxb- 600 | 15 | 8.47 | 610 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 90 | 150 | 4 |
| shxb- 600 | 20 | 11.30 | 610 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 120 | 200 | 4 |
| shxb- 800 | 10 | 10.0 | 810 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 100 | 150 | 4 |
| shxb- 800 | 20 | 20.0 | 810 | 0.22-3 | 0.2-0.6 | 200 | 300 | 4 |

