

FDA弹性胶粘硅胶发泡板贴铝合金胶水

产品名称	FDA弹性胶粘硅胶发泡板贴铝合金胶水
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	35.00/支
规格参数	品牌:景宏 型号:1508
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

产品详情

2020胶水报告：生产加工.景宏胶水品质至上，专业专注各种金属粘接，设备密封，塑料粘合，电子胶粘等食品级胶水，瞬间胶，塑料胶水，耐温胶，特种胶，防水胶，处理剂，ABS胶水，透明UV胶，PC胶，镜片胶，软质PVC胶。提供解决方案。

JINGHONG景宏

H-1508弹性硅胶胶水广泛应用于电力、电子、电器、仪器、仪表、家用电器、传感器、光学仪器、机械、航天、航空、化工轻工、机械设备、冷冻设备、造船工业、电线、电缆、电加热元器件、建筑、道路、太阳能、军事工业、教育科研等领域中需要粘合、固定、密封等场合，起到绝缘、防震、防潮、防老化、耐高低温、防水等作用。H-1508弹性硅胶胶水是一种触变型单组分室温固化有机硅胶。胶液固化后为弹性体,具有良好的抗冷热交变性能、耐老化性能和绝缘性能,胶层具有良好的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能。对金属和塑胶、硅橡胶等材料具有良好的粘接性，无需表面处理，粘接强度可达到硅胶产品的本身强度。食品级FDA+ROHS双认证！

1508外观	白色膏装	
粘度(C.P.S)	91000	--
含固量%	98	
固化后适应温度范围	- 50 ~ + 260 ()	--
固化时间(小时)	定位5分钟，24小时完全固化	

二、使用工艺：

1、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。

2、施 胶：拧开胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面，进行粘接。

3、固 化：固化过程是一个从表面向内部的固化过，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果部位位置较深，尤其是在不容易接触到空气的部位，完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长。

三1、H-1508弹性硅胶胶水产品需在25 以下的阴凉干燥环境中贮存，在25 以下贮存期为8个月。2、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输！3、超保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。