

# EHL-60-SS标准盐水喷雾实验机

产品名称	EHL-60-SS标准盐水喷雾实验机
公司名称	东莞市宜为仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城东城中路628号华和商业大厦1003
联系电话	0769-33659995 13925501813

## 产品详情

### 标准盐水喷雾实验机

型号：ehl-60-ss

标准系列盐水喷雾试验箱产品概述：盐水喷雾试验机乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等腐蚀处理后，测试其制品之耐腐蚀性。使用材料：实验室：采用pvc灰色耐冲击板，厚度5mm，（加大型8mm）。恒温水槽：采用pvc灰色耐冲击板，厚度5mm，

标准系列盐水喷雾试验箱产品概述：

盐水喷雾试验机乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等腐蚀处理后，测试其制品之耐腐蚀性。

使用材料：

实验室：采用pvc灰色耐冲击板，厚度5mm，（加大型8mm）。

恒温水槽：采用pvc灰色耐冲击板，厚度5mm，（加大型8mm），并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。

试验室上盖：采透明亚克力板制成，厚度5mm，加大型以上机器采用pvc耐温耐冲击板材制成，厚度10mm，附实验室内部照明灯一支，强化安全玻璃窗一组及气压缸左右各一组（自动开启及关闭）底座采用镀锌板喷漆。

试药补充桶：隐藏式附水位表，采用pvc灰色耐冲击板，厚度5mm，与机台外观成一体。

试验室篮架：采用pvc耐冲击板，可自由调整试验角度15°及30°角。

1.如以15°角放置试片可放置48片。

2.如以30°角放置试片可放置30片

饱和空气桶：以sus#304不锈钢板制成，厚度2mm，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。

规格参数：

型号		ehl-60-ss	ehl-90-bs	ehl-120-ns	ehl-160-ns	ehl-200-ns
内箱尺寸 cm	w	60	90	120	160	200
	d	45	60	85	85	95
	h	40	50	60	60	60
外箱尺寸 cm	w	113	146	190	230	270
	d	63	91	115	115	135
	h	107	128	150	155	160
试验箱容积 (l)		108	270	480	80	1100
盐水箱容量 (l)		15	25	60	60	60
电源		ac 220v ± 10hz 1 ∅ 20a		ac1 ∅ 220v30a or ac3 ∅ 380v		
使用环境温/湿度		+5 ~ +35 / <85%rh				
试验室温度		盐水试验法(nss acss) 35 ± 1		/耐蚀试验法(cass)50 ± 1		
压力桶温度		盐水试验法(nss acss) 47 ± 1		/耐蚀试验法(cass)63 ± 1		
盐水浓度		氯化钠溶液浓度5% 或在5%浓度中每升添加0.26克氯化铜				
ph酸碱值		nass acss:6.5~7.2 / cass:3.0~3.2				

压缩空气压力	1.00 ± 0.01kgf/cm <sup>2</sup>
试验室相对湿度	85%以上
喷雾方式	连续 / 间歇式喷雾 (可选)
喷雾量	1.0~2.0ml/80cm <sup>2</sup> /h (至少收集16小时, 取其平均值)
备注	ahl-60-ss未符合国家标准之最小试验室空间须0.43m <sup>3</sup> 以上

以上规格仅供参考, 如有变更不另行通知; 也可根据客户要求特殊订制

满足以下等标准与试验方法

gb/t2423.17-1993盐雾试验    iec68-2-11盐雾试验    jish8502盐雾试验

gb/t2423.18-2000盐雾试验    iec68-2-52 1996盐雾试验    astm.b117-97盐雾试验

gb/t10125-1997盐雾试验    gb.10587-89盐雾试验    cns.4158盐雾试验