

HDG-02 HDG-03脱气机脱气仪

产品名称	HDG-02 HDG-03脱气机脱气仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 类型:脱气仪
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

hdg-02 hdg-03脱气机

应用领域

与液相色谱联用，广泛应用于生物制药、精细及化学品，药物分析、环境分析、聚合物分析、蛋白质组学、食品检测及化合物检测等相关领域。

仪器介绍在高效液相色谱分析系统中，如果运载样品的流动相含有气泡，会出现不正常峰值。严重影响检测器的检测精度。流动相的除气虽然可以在预处理时进行，但由于流动相化学性质和分析本身的需要，当两种溶液混合时还会产生气泡。在线脱气机可以连续不断地从流动相中除去气体，消除流动相的不稳定因素和降低基线漂移及噪音，从而消除了对电化学、荧光和紫外检测氧的干扰。hdg系列在线脱气机采用先进的气/液膜分离技术，选用进口原装传感器，能自动启动真空泵以保证脱气效果。标准的接头及管路使之可与各种型号的hplc系统连接。工作原理hdg系列脱气机是运用真空脱气原理进行工作的。当流动相在液相泵带动下通过置于真空仓中的脱气管时，管内外产生的压力差可使得原流动相中的气泡分子从分离膜内不断析出。真空仓内脱气管设计长度可以满足一般常规流量的脱气要求。

主要特点1.先进的气/液膜分离技术，脱气效率高，可满足液相色谱分析系统的苛刻要求。2.脱气系统全部封闭，不会改变流动相的化学组分。对于易燃、挥发性强的液体脱气，能保证它不会溢出，从而达到安全的脱气过程。3.安装简单，操作方便。该装置的自动启动系统使操作者只需一次接通管路，便可连续使用。4.由于采用国际通用的标准接头及管路，使之适用各种型号、任何厂家的高效液相系统。5.规格齐全，自产hdg系列脱气机，1-4通道，性价比高。我们还为不同要求的客户提供进口原装脱气机。技术参数

型号	hdg-02	hdg-03	hdg-04
通道	2路	3路	4路
脱气效率	在25 进口溶液含氧量8ppm时，出口溶液含氧量：流量为1ml/min时1.8ppm,流量为5ml/min时4ppm。		

真空压力mpa	0.085
最大流量ml/min	10
溶剂量(每路)	12ml
外形尺寸mm	150 × 340 × 180

本产品的建议零售价是 ¥ 0.00，加工定制是是，类型是脱气仪，品牌是CN，型号是HDG-02，HDG-03，外形尺寸是150 × 340 × 180 (mm) ，重量是2 (Kg) ，产品用途是说明，规格是HDG-02,HDG-03