

磁栅尺 希科

产品名称	磁栅尺 希科
公司名称	成都科瑞测量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 品牌:希科
公司地址	成都市新都区新都镇清源路66号5幢6号
联系电话	86-02883932855 13558815049

产品详情

mb型磁栅尺采用钢带方式的高精密测量位移系列。它的优点是实用与各类机床的坐标位移，精度高，易安装，不怕油污。特别是长行程的机床和环境恶劣的条件下都满足。调试间隙大很难损坏尺身和读数头。

为了系统有更好的精度，磁栅尺磁带长度必须大于机械有效测量长度80mm（两端各40mm）l=有效测量长度+ 80mm. 保证磁带中心和测量行程的中心一致。磁栅尺磁带可以安装在各种无磁场的机台表面。为了更好的保护磁带不受（废屑、切削液、喷洒液体、粉末等）污染，要求使用保护钢带cv103（自带双面胶）。或者用铝槽sp202来固定磁带，sp202无需双面胶（见下图）。最佳的粘贴磁带的温度是20-30 ° c,避免在低于10 ° c的温度下安装磁带。如果磁栅尺磁带的储存温度低于机台安装面的温度，建议等待几个小时后再次粘贴磁带。粘贴至少48个小时以后，磁带将达到最佳的粘贴效果。磁栅尺磁带安装步骤：清理安装机台的表面（油、油脂、污垢等）。撕开磁带部分双面胶，放置好磁带，轻按起头粘贴部分。继续粘贴磁带，一边去除双面胶，一边粘贴磁带。尽量用一致的力量轻按磁带，如果有可能请用小的滚轮压。安装完磁带以后，再粘贴保护钢带到磁带上。保护钢带要比磁带长一些，在两端可以用铆钉固定，这样防止磁带脱落。铝槽sp202来固定磁带使用铝槽固定磁带，无需双面胶。使用铝槽固定磁带，无法再贴保护钢带cv103.mp100无法再贴任何保护层。32.1) 隔离化学制剂z 低等危害制剂（low-impact agents）蚁酸（formic acid）、乳酸（lactic acid）、甲醛（formaldehyde 40%）、glycerine 93 ° c乙烷（hexane）、辛烷（iso-octane）、亚麻油（linseed oil）、棉油（cotton oil）、大豆油（soybean oil）、矿石油（mineral oil）z 中等危害制剂（medium-impact agents）乙炔（acetylene）、丙酮（acetone）、醋酸（acetic acid）、oleic acid、stearic acid 70 ° c、海水（seawater）、氨水（ammonia）、汽油（gasoline）、ether isopropilic、石油（etroleum）、水蒸气（vapor）z 高等危害制剂（strong-impact agents）氮酸（nitric acid）、苯（benzene）、二甲苯（dimethylbenzene）、四乙基呋喃（tetraethylfuran）、硝基苯（nitrobenzene）、solvent、甲苯（toluene）、carbon tetrachloride, turpentine, trichlorethylene. 保护磁带不受外部磁场的破坏

本产品的建议零售价是¥ 2800.00，加工定制是否，品牌是希科，型号是MB，类型是磁栅尺，测量范围是0-10000MM，精度是0.02MM，解析度是0.005MM，重量是0.5（kg），尺寸是0-10000（mm），规格是0.005-0.001