

# RF-80 碳硫高速分析仪RFQ-2C数显碳硫分析仪

产品名称	RF-80 碳硫高速分析仪RFQ-2C数显碳硫分析仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CN 型号:RFQ-2C , RF-80
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

## 产品详情

网上所标为rf-80的价格，其他各型号请来电咨询，谢谢

### rf-80型 碳硫分析仪

主要技术指标： 测量范围：碳0.01%-15.00% 硫0.003%-2.00% 测量精度：符合gb/t223.69-1997、gb/t223.68-1997标准 测量时间：45秒左右 工作电压：220v ± 10 % 50hz

主要性能特点： 非水滴定法定碳、酸碱滴定法定硫； 自动加液、手动滴硫、性能稳定、测量范围宽； 结构精巧、造型美观、价廉物美； 操作简单、易于掌握、维护方便

### rfq-2c型 数显碳硫分析仪

主要用于对钢、铁、合金、矿石、焦炭以及其它材料中碳、硫元素的精确定量分析，广泛应用于冶金、铸造、机械制造及加工等工矿企业，产品质检所，大专院校，科研院所。是化学分析工作者检测碳硫的理想设备。

主要技术指标：

测量范围：碳0.001%-6.00% 硫0.003%-2.00%

测量精度：符合gb/t223.69-1997、 gb/t223.68-1997标准

测量时间：45秒左右

工作电压：220v+10% 50hz

主要性能特点：

气体容量法、差压法液体吸收定碳、碘量法定硫；

采用进口优质传感器，微机和传感技术相结合，结果数显直读；

操作简单，速度快，测量精度高、性能稳定可靠

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是RFQ-2C，RF-80，类型是智能碳硫分析仪，测量范围是碳0.001%-6.00%硫0.003%-2.00%，测量精度是符合GB/T223.69-1997，分析时间是45（s），电源电压是220（V），适用范围是用于对钢、铁、合金、矿石、焦炭以及其它材料中碳、硫元素的精确定量分析