

# 洁康超声波清洗机PS-20容量3.2L线路板清洗机清洗器

产品名称	洁康超声波清洗机PS-20容量3.2L线路板清洗机清洗器
公司名称	乐清市柳市亿创量具仪器商行
价格	面议
规格参数	类型:一体式 适用领域:眼镜
公司地址	乐清市柳市镇仙垟村车站路756号
联系电话	86 0577 61712190

## 产品详情

欢迎您光临洁康超声波工厂淘宝商城店铺“洁康旗舰店”ps-20桌面型超声波清洗机（机械定时、加热）

洁康超声波清洗机全不锈钢产品系列均为sus304全不锈钢材质开模冲压成形，内胆足足1mm厚，无焊接处，做工精致，持久耐用（行业唯一一家，欢迎大家收货后用卡尺测量）。清洗篮也全部采用sus304全不锈钢材质开模（行业唯一一家），方便清洗，美观大方，欢迎选购！

ps-08/容量1.3l 680元

ps-10/容量2.0l 800元

ps-20/容量3.2l 1200元

ps-30/容量6.5l 1600元

ps-40/容量10l 2000元

ps-60/容量15l 2600元

ps-80/容量22l 3200元

ps-100/容量30l 3800元

特点：使用普通自来水、酒精或溶剂做为清洗液大功率换能器清洗效果显著，可用肉眼观察到清洗后物体闪亮发光机械定时控制开机时间全不锈钢外壳、内胆与盖子，更显高档防水性能大大改进，产品更加安全持久带加热配恒温系统全不锈钢sus304清洗篮（可选）主要应用：使用目的：

物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取等。

适用部门

电子车间、工矿企业、实验室、医院、钟表店、眼镜店、珠宝首饰店、手机维修店、家庭等。

清洗物件

电子产品、实验室用品、办公用品、家庭用品、电脑主板及配件、玻璃器皿、线路板、汽车零件、五金零配件、医疗器械、假牙及牙科器材、钟表、眼镜、首饰、高尔夫球、剃须刀头、钱币、徽章、餐具、奶瓶、水果等。

详细规格	超声波频率	40,000 hz
	内胆材料	不锈钢冲压槽 sus304
	外壳材料	sus304
	容量	3.2 l
	时间控制	机械定时1-30分钟
	电源	ac 100 ~ 120v, 50 / 60hz ac 220 ~ 240v, 50 / 60 hz
	超声波功率	120 w , 2枚震头
	加热功率	100w
	外形尺寸	265 x 165 x 235 mm ( l x w x h )
	内胆尺寸	240 x 135 x 100 mm ( l x w x h )
	包装尺寸	330 x 250 x 315 mm ( l x w x h )
	n.w.	3.5 kg
	g.w.	3.7 kg
货运资料	纸箱 ( 6 pcs )	770 x 680 x 340 mm ( l x w x h )
	纸箱重量 ( 6 pcs )	25 kg ( gross )
	体积重量 ( 6 pcs )	32 kg
	体积 ( 6 pcs )	0.19m3
	certifications	

ce,rohs

洁康正品 质量保证 值得信赖！

- 1、品种齐全，小至家庭、大至工业，应有尽有；
- 2、国际知名品牌，凭借优良品质与服务享誉全世界；
- 3、ps-30以上配置提手，方便提携；并配有大排水口及经特殊处理的防堵过滤网；
- 4、清洗篮均为全不锈钢sus304防腐蚀制作，而且网篮四周为防侧漏设计；

5、每一款包装全采用环保抗摔珍珠棉泡沫。

超声清洗目前已被认识到的优点如下：

**高精度：**由於超声波的能量能够穿透细微的缝隙和小孔，故可以应用与任何零部件或装配件的清洗。被清洗件为精密部件或装配件时，超声清洗往往成为能满足其特殊技术要求的唯一的清洗方式；

**快速：**超声清洗相对常规清洗方法在工件除尘除垢方面要快得多。装配件无须拆卸即可清洗。超声清洗可节省劳动力的优点往往使其成为最经济的清洗方式；

**一致：**无论被清洗件是大是小，简单还是复杂，单件还是批量或在自动流水线上，使用超声清洗都可以获得手工清洗无可比拟的均一的清洁度。

洁康牌小型超声波清洗机的用途：

1、家庭应用：日常使用的物品如金银珠宝、首饰、头饰、胸针、眼镜、表链、水笔、光碟、刮须刀、梳子、牙刷、假牙、茶具等还有奶瓶、奶咀及水果如葡萄、樱桃、草莓，这些饰物、工具和水果在被清洗的同时还进行了消毒杀菌，另外手部也可用超声波进行美容护肤，长期使用可保持皮肤幼嫩润滑充满弹性。利用洁康超声波清洗器还可以进行调酒、香醇酒类、自动搅拌鸡蛋等。

2、眼镜、光学仪器：一切光学镜片，如各种眼镜（包括隐形眼镜）、放大镜、望远镜、显微镜、相机、摄像机等之镜头零件等经洁康超声波清洗后，所有世间真情尽显无遗。

3、玉石、饰物加工行业：在研磨抛光等加工过程中，大量粉尘污物会沾附在玉石、饰物上，而这些工件往往形状复杂，缝隙又多，传统的清洗方法常常一筹莫展，而洁康超声波清洗器则独到奇效。

4、钟表、精密仪器：有了洁康超声波清洗器，钟表、精密仪器免除了逐一拆装螺丝、齿轮、游丝发条、表链等的麻烦，只须把外壳卸下，整个放进装有相应清洗剂（如汽油）的清洗槽内，便可以取得事半功倍的清洗效果。

5、银行、办公室、财务、工艺美术、广告行业、办公用品：如打印机、喷头、针笔、钢笔、画笔、喷咀、喷雾器经常堵塞，印章也常常因印泥的沾附而模糊不清，常用洁康超声波清洗器可保流畅清晰。如结合适量洗洁精或其他清洗剂会有更好效果。

6、通信器材、电器维修：手机、对讲机、随身听等电器的精密线路板、零配件利用洁康超声波清洗机结合无水酒精清洗，可得到极佳的无尘无污染完全彻底的清洗效果。

7、医疗单位、院校：各种医疗器械如手术器具、牙科的假牙、牙模、照视镜、化验室实验的烧杯试管等的清洗，各类药剂试剂的混和、化合均可提高效率、提高清洁净度、加速化学反应和缩短时间。

8、送礼佳品：每逢佳节或如开展览会、招待会、联谊会、校友会、评奖会等需筹备礼品、纪念品、奖品时，洁康超声波清洗机以其独特的产品创意，别致的方便型包装，新颖独特的清洗方式，显著而多用的功效.....让您不再为挑选礼品而左右为难，因为清洗、杀菌、美容护肤多功能合而为一的洁康牌超声波清洗机实为新一代的送礼佳品。

微型超声波清洗机在行业的应用及清洗优点：

超声波清洗机用于各行业的清洗：汽车行业、五金行业、电子行业、实验室、印刷行业、电镀行业、光学行业、精密零件行业、眼镜行业、首饰行业、玉器行业、钟表行业、半导体行业、通信器材行业、贵

金属行业、不锈钢行业、电力行业等等行业。

**超声波清洗优点：**相比其他多种的清洗方式，超声波清洗机显示出了巨大的优越性，尤其在专业化，集团化的生产企业中，已逐渐用超声波清洗取代了传统的浸洗、涮洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等等工艺方法；超声波清洗机的高效率和高清洁度，得益于其超声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击力，所以很容易将带有复杂外形，内腔和细空的零部件清洗干净；对一般的除油、防锈、磷化等工艺过程，在超声波作用下只需两三分钟即可完成，其速度比传统清洗方法可提高几倍，甚至几十倍，清洁度也能达到高标准，这在许多对产品表面质量和生产率要求较高的场合，更突出地显示了用其它处理应人以达到或不可取代的结果。归纳其优点如下：清洗效果好，清洁度高且全部工件清洁度一致；清洗速度快，提高生产效率；不须人手接触清洗液，安全可靠；对深孔、细缝和工伯隐蔽处亦可清洗干净；节省溶剂、热能、工作场地和人工等。

**电子行业超声波清洗机：**pcb电路板的清洗。我国电子行业中，绝大多数企业都在使用pcb，pcb组件焊接采用的助焊剂分为水溶型、松香型和免清洗型三类，使用较多的为前两种，多采用超声波清洗（也有不少是采用酒精刷洗），免清洗型原则上应该不清洗，但是，目前世界各国的大多数厂家即使采用免清洗型焊剂焊接组件，仍需要清洗。特别是高密度pcb以及高密度ic出脚不清洗或不采用超声波清洗，必将导致高密度线路之间和ic出脚之间吸附尘埃，一旦环境湿度大，极易发生高密度线间和脚间短路而出现故障，而一旦环境干燥，短路故障又自行消失，这类故障又不易查找。所以世界各国的电子整机厂均坚持对pcb板作超声波清洗。在我国，军工电子整机厂已开始推广，并收到了因此举既提高了产品可靠性，又降低了售后服务成本的双重效益。

**五金行业超声波清洗机：**相比其他多种的清洗方式，超声波清洗机显示出了巨大的优越性，尤其在专业化、集团化的生产企业中，已逐渐用超声波清洗机取代了传统的浸洗、刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等工艺方法，超声波清洗机的高效率和高清洁度，得益于其声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击力，所以很容易将带有复杂外形，内腔和细空的零部件清洗干净，对一般的除油、防锈、磷化等工艺过程，在超声波作用下只需两三分钟即单槽式清洗机也可适用于：汽车轮毂、电镀件、真空镀饰件、马达零件、轴承、压铸件、冲压件、眼镜架、不锈钢餐具、压缩机、钟表零部件、精密纺织器材、精密模具、齿轮、曲轴、阀门、散热器等精密零部件生产加工过程中油污、腊脂、碎屑的清洗。广泛运用于清洗电子线路板、轴承零件、光学镜片、汽车零件、真空离子镀膜零件、五金电镀零件、音频磁头、精密五金零件、医疗器械、液晶显示、航空机械等行业的专用清洗。

**电镀行业超声波清洗机：**主要应用于电镀件、真空镀饰件、锁具、马达零件、轴承、压铸件、冲压件、表壳表带、眼镜架、不锈钢餐具、压缩机、钟表零部件、精密纺织器材、精密模具、齿轮、曲轴、阀门、散热器等精密金属零部件及各类金属零件生产加工过程中油污、腊脂、碎屑的清除。超声波在电镀工业清洗主要分电镀前清洗（前处理）及镀后清洗（后处理）。电镀前处理清洗包括清洗各类五金零件抛光后腊脂的清洗及零件加工过程中油污、碎屑的清除。电镀后处理清洗包括清洗电镀过程中的残留电镀液剂及各类残留物。

**医用超声波清洗机：**超声波清洗机用于医疗行业可以彻底清洗手术机械及手术附件的各种污渍，排出人工清洗不彻底的问题，所以国家卫生部公布《内镜清洗消毒技术操作规范》，在规范中规定：“内镜及附件用后应当立即清洗、消毒或灭菌...需在超声波清洗机内清洗5--10分钟。”和采用戊二醛、环氧乙烷浸泡消毒、灭菌。在《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》中规定：牙科器械“应当采用超声清洗”和采用环氧乙烷、戊二醛浸泡消毒、灭菌。

**实验室用超声波清洗机：**主要用于生物化学、微生物学、药理学、物理学、动物学、农学、医学、食品、制药等行业的实验分析或实验器具的清洗，还广泛应用电子、光学、机械、汽车、电镀、液压、珠宝首饰等行业的破碎、乳化、分散、助溶、提到、消泡脱气、加速化学反应等。

**汽车行业超声波清洗机：**主要用于清洗气门、点火栓、燃料泵、油箱、蓄电池电极、活塞环、机器操纵盘零件上的油脂、防腐剂、塑料残留物、研磨磨料、石墨等。

## 洁康超声波清洗机/线路板超声波清洗机,ps-20/质保一年

本产品的加工定制是是，类型是一体式，适用领域是眼镜，用途是商用，槽数是1，型号是PS-20，超声清洗频率是40KHz，清洗温度是常温（ ），工作方式是超声波清洗，外形尺寸是18\*16.5\*24（cm），品牌是洁康，功率是120W，规格是PS-20/3.2L,PS-30/6.5L,PS-40/10L,PS-60/15L,PS-80/22L,PS-100/30L,PS-08/1.3L,PS-10/2.0L