

实验室小型胶体磨 立式整体不锈钢胶体磨

产品名称	实验室小型胶体磨 立式整体不锈钢胶体磨
公司名称	上海诺尼轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JML50 适用物料:湿式物料
公司地址	上海市青浦区西岑镇虹桥港路35号-D27
联系电话	13641902550

产品详情

胶体磨的主要用途：

该机主要用于食品、制药、化工及其它行业的湿式物料的超微粉碎，能起到各种半湿体及乳状液物质的粉碎、乳化、均质与混合，主要技术指标已达到国外同类产品的先进水平。

上海诺尼轻工机械有限公司专业生产立式胶体磨、分体式胶体磨、卧式胶体磨、实验室胶体磨等。分整体不锈钢胶体磨及主体不锈钢胶体磨；主要用于湿式物料。

胶体磨的工作原理：

该机是依靠转子与定子两个齿形面的相对高速旋转运动，同时转定子之间保持较小的间隙；当被加工物料通过高速旋转的转定子之间时受到强大的剪切力、离心力、摩擦力同时又在高频震动、高速旋涡等复合力的作用下使物料有效地分散、乳化、粉碎、均质。

胶体磨的技术特点：

1、该机具有结构紧凑、运转平稳、噪音小、耐腐蚀、易清洗、维修方便等特点。目前是国内湿法粉碎最理想的设备。

2、胶体磨分立式、卧式、分体式等多种型号规格，同物料接触部件均采用优质不锈钢制成，动静磨片根据被处理物料的不同，其齿形有所区别，但材质均选用不锈钢工具制造。

胶体磨的应用范围：

- 1、食品饮料行业：果酱、果汁、蛋白奶、各类乳制品、冰淇淋、天然饮料、保健品、食品添加剂、各种调味品。
- 2、制药行业：营养液、中成药、抗生素、浆液制剂、乳状药剂。
- 3、化工行业：颜料、涂料、润滑油、消毒剂、乳浆、增稠剂、液态化学物。
- 4、日用化工：化妆品、洗发剂、洗涤剂、润肤露、香水。

胶体磨的选型参数表：

结构形式	立 式				分 体 式					
型 号	I50	I80	I100	I140	I100f	I140f	I160f	I180f	I200f	I240f
乳化细度	2-40um				2-40um					
粉碎细度	50um				50um					
产量t/h	0.02-0.2	0.3-1.5	0.5-3	0.8-4	0.5-3	0.8-4	1.2-5	2-6	2.5-7	4-15
功率kw	1.1	3	5.5	7.5	5.5	7.5/11	11	15	18.5	37
转速rpm	2825	2880	2900							
磨片直径	¢ 50	¢ 80	¢ 100	¢ 140	¢ 100	¢ 140	¢ 160	¢ 180	¢ 200	¢ 240
重量kg	50	100	150	180	240	400	450	500	600	1200

本产品的品牌是三凌机械，型号是JML50，适用物料是湿式物料，应用领域是食品、化工、制药，加工批量是1-100（L），驱动功率是1.1（KW），研磨篮容量是1.8（L），介质尺寸是/（mm），行程是/（mm），外形尺寸是400*280*700（mm），重量是50（kg），工作方式是离心研磨机，类型是专用研磨机，驱动方式是电动，作用对象是磨片，规格是JML50