

无以伦比！澳博盐雾试验机，实力！

产品名称	无以伦比！澳博盐雾试验机，实力！
公司名称	昆山澳博检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:澳博 型号:AB-90B
公司地址	苏州昆山市石牌镇东岳路299号
联系电话	0512-36875408

产品详情

盐雾试验机技术参数

l 试验机箱体采用灰色pvc板，厚度5mm，耐用温度在55 。

l 试验室盖密封采用透明亚克力耐冲击板，厚度5mm，高温使用不歪曲变形。

l 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

l 压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。

l 两层试验样品架，可任意调整试样角度及高度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。（可根据客户产品要求订做）

技术指标

l 内部尺寸：900 × 600 × 500(l × w × h)mm

l 外部尺寸约：1400 × 800 × 1160(l × w × h)mm

l 空气饱和器：rt + 47 ~ 63

l 温度均匀度：± 2

l 温度波动度：± 0.5

I 喷雾沉降量：1 ~ 2ml / 80cm² · h

I 喷雾方式：连续/周期任选

I 电源：220v 单相1.5kw 50hz

加热及喷雾系统控制

I 本盐雾腐蚀试验箱采用u型合金高速加温电热管，纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命完全独立系统。不影响盐雾试验及控制线路。温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益；

I 采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）；

I 采用特制石英玻璃烧制的喷咀，可调节喷雾量大小及喷出角度；

I 喷雾方式：连续、间隙任选；

I 试验定时范围：0-999小时、分、秒、任意设置。

I 超大盐水箱可连续喷雾72小时不用补充盐水

I 采用自动，手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶，实验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。

I 停机时清除试验箱盐雾，防止腐蚀气体流出损失试验室其他精密仪器

I 试验箱超温、缺水保护

I 饱和器超温、缺水保护

I 试验运行指示

I 试验结束指示

I 饱和器液位观测显示

I 盐雾沉降外接观测显示

标准安装配备：

(一)v型/o型置物架 12支 (二)计量筒
1支

(三)温度指示针 1支 (四)收集器
2支

(五)玻璃喷嘴 1支 (六)玻璃过滤器 1个

(七)喷雾塔 1套 (八)自动加水系统 1套

(九)除雾系统 1套

附件：

试药氯化钠 2瓶（500克/瓶）

操作说明书 1份

5l量杯 1个

本产品的加工定制是是，品牌是澳博，型号是AB-90B，工作室尺寸是900*600*500（mm），温度范围是35~80（ ），温度波动度是 ± 2 （ ），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是1~2（mL/80Cm².h）