

FS-2可调高速匀浆机/分散机

产品名称	FS-2可调高速匀浆机/分散机
公司名称	金坛市水北科普实验仪器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:科普仪器 型号:FS-2
公司地址	江苏金坛市北环东路一号
联系电话	86-051982363299 15061901922

产品详情

fs-2 可调高速匀浆机
<p>一：介绍</p> <p>fs-2型高速匀浆机采用可控硅高速度的调节系统，霍尔元件测速采用了先进的电子线路，数字显示清晰，使用方便。</p> <p>二：仪器特点，</p> <ol style="list-style-type: none">1、采用内吸式匀浆结构，高速度。够进行对不相溶的两液体之间高效匀浆、乳化和水中微量有机化合物、脂溶物及对有机溶媒可溶性物质的萃取。2、对各种动物、植物的组织均能达到匀浆和混合目的。3、能使细胞膜破裂至核分离，并能用不同速度使dna链断列或使大分子物质断列成小分子物质。4、低速时可作搅拌器使用。5、转速数字显示，读数直观。

三：技术指标：（1）电机转速：22000转/分（2）匀浆刀1：8000-18000转/分（3）匀浆刀2：8000-20000转/分（4）连续工作5分钟（5）功率：185w（6）外形尺寸：300×250×400mm³（7）整机重量：10kg（8）电源电压：220v+10%（9）环境温度：-10 - 45

四：仪器附件：（1）fsh - 2匀浆机、1台。（2）不锈钢匀浆刀、2付（3）电源线、1根（4）中文说明书

、1份

本产品一年免费质保，一年内有任何质量问题供方负责全方面的维修维护服务，终身提供技术支持和维护。具体价格和技术问题可来电沟通，一定会让客户觉得物有所值！！

本产品的加工定制是是，品牌是科普仪器，型号是FS-2，类型是可调高速匀浆机，容量是5,10,15,20（ml），功率是185（w），重量是10（kg），电源是220V+10%，适用范围是高效匀浆、乳化和水中微量有机化合物、脂溶物及对有机溶媒可溶性物质的萃取。