

# 1-50立方各种油品储罐发酵PE聚乙烯储罐

产品名称	1-50立方各种油品储罐发酵PE聚乙烯储罐
公司名称	余姚市帝豪塑料容器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:PE储罐 材质:PE储罐 品牌:帝豪
公司地址	余姚市泗门镇姚北大道泗门段6号
联系电话	13034651116

## 产品详情

10立方立式储罐采用纯线性低密度改性聚乙烯(lldpe)为原料，采用特殊的滚塑工艺整体成型。具有无焊接、不渗漏、无毒性、重量轻、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长等优点。能储存绝大多数无机酸、碱、盐类溶液和部分有机溶剂，其抗腐蚀性强于玻璃钢数倍，能部分替代不锈钢钛、镍、高级合金钢等材料，产品符合危险品储运条例，是安全、高效的耐腐蚀设备。本产品符合卫生标准，可替代不锈钢容器装运食品级溶液。大规格体积全塑聚乙烯储罐优势更为突出，仍然保持整体性的性能。

聚乙烯贮罐（pe贮罐）适用于比重小于1.3，温度在60 以下的溶液，比重稍大的能适当加大投料量以增强罐壁强度。

规格：立式1-50立方 卧式2，3立方

pe层厚度：10mm-27mm

### 塑料储罐的安装使用说明

pe塑料储罐采用滚塑工艺成型。

本公司生产的塑料储罐的材质为滚塑专用料——线型低密度聚乙烯（lldpe）或线型中密度聚乙烯（lmdpe）。它可以盛装常温下的无机酸、碱、盐大部分物质及许多有机物。

2.所用塑料的最小软化点为108 ，最大碎裂点为-70 ，所以一般可用于盛装温度-40 至60 的液体。若盛装液体温度高于60 时，应配置金属补强套，以防储罐软化变形。若储罐用于化学反应或稀释，事先应做相应的实验，测定反应或稀释最高温度。

3.配件根据客户提供的用途进行配置，有pp、pvc、abs接头，pp、pvc、pe法兰可供选择。在盛装酸碱物质时，要配置pvc、pp或pe配件及耐酸碱垫圈。在盛装有机物（特别是有机溶剂）时，配置不易溶解的橡胶垫圈。

- 4.本产品不适合盛装强氧化剂（如温度60℃时，浓度50%以上的浓硫酸，30%以上的浓硝酸等）及良好的有机溶剂（丙酮、环己酮、甲醛）等。
- 5.在不能确定可否盛装某种物质时，请参考《聚乙烯的化学性能表》。
- 6.安装储罐的基础要求水平并能承受相应的压力，如用钢结构，间隙不能过大，并应在上面铺上木板或铁板。
- 7.储罐在储存化学物品时，场地四周应有良好的排液地沟与稀释装置。
- 8.由于储罐在成型时不可避免底部向罐内突起形成球冠状，因此基础要做成与底部形状相似的球冠状（建议在水平的基础上用沙铺成与储罐底部相应的球冠状）。
- 9.大规格储罐在安装时要注意安全，尽量用吊机，不知方法时，请联系我们。
- 10.塑料接头出厂时是拧紧的，在运输、装卸时接头可能会松掉，所以在使用前应对接头的密封性能进行检查，可加液体超过接头部位观察是否泄露。盛装化学液体的储罐，最好用水试漏，以防造成大量损失。
- 11.与储罐下部接头或法兰连接的管子要垂直于桶壁，最好使用软连接，以免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀导致接头连接受损导致泄漏，严重时损坏接头和桶体。
- 12.进液口离罐底较高时，进液口应弯向罐壁让进入液体顺着罐壁落下，减小对底部的冲击。
- 13.大容量的储罐（20立方以上），可采用金属补强套来限制接头处桶体的膨胀变形，从而避免孔部开裂。
- 14.安装搅拌机等较重的附属设备时，或人须上罐顶作业而罐顶又不能承受人的体重时，请另做架子或人梯，并注意作业安全。
- 15.在不能控制液位的情况下，应装有溢流口，以防液体从人孔溢出，造成不必要的伤害。
- 16.进液、排液流量较大时，应装相应流量的排气管。
- 17.在变换盛装液体时，请再次与我公司取得联系。

可盛装化学物质如下：

#### 【过氧化物】

双氧水

#### 【无机酸】

盐酸、硫酸、稀硝酸、亚硫酸、磷酸、铬酸、硼酸、砷酸、碳酸、硒酸、氯酸、次氯酸、高氯酸、氢氟酸、氢溴酸、氢硫酸、氢氰酸

#### 【碱类】

氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化钡、氢氧化钙、氢氧化铝、氨水

### 【无机盐】

三氯化硼、饱和氯化钠、溴化锂、氰化钠、饱和氯化钾、饱和氰化钾、饱和氯化锌、硫酸亚铁、氰化铜、饱和氯化锡、硫酸锌、氰化银、硫酸钙、氰化汞、饱和氯化钙、硫酸铝、铁氰化钠、饱和氯化氨、硫酸钠、饱和氰化钾、饱和氯化镁、硫酸钾、浓氯化镍、硫酸铜、磷酸钾、氯化铵、浓硫酸镍、磷酸钙、浓氯化铜、亚硫酸氢钠、碳酸钡、三氯化磷、浓亚硫酸钾、碳酸钠、氨水饱和溶液、亚硫酸钠、碳酸钾、饱和过硫酸镁、饱和二碳酸钾、饱和氯酸钙、饱和过硫酸铵、饱和碳酸钙、次氯酸钙、饱和过硫酸钾、饱和碳酸铵、次氯酸钠、硫化钠、硫化钾、硅酸钠、氟化钠、硫化钠、砷酸铅、氟化铝、饱和硝酸钾

硼酸钠、饱和氰化氨、硝酸钠、感光乳剂、定影液、显影液、饱和硝酸铜、铝电镀液、硝酸银溶液、锌电镀液、亚硝酸钠、锡电镀液、重铬酸钠、镉电镀液、40%铬酸钾、金电镀液、银电镀液、氯化亚铁、饱和氯酸钾、硼酸钾、饱和硝酸镁

### 【有机酸】

甲酸、醋酸、冰醋酸、溴化醋酸、乳酸、草酸、马来酸、硬脂酸、柠檬酸、饱和水杨酸、水杨酸钙、苯磺酸、丹宁酸、苯甲酸饱和溶液、苯甲酸钠、赖氨酸、油酸苹果酸

### 【其它有机化合物】

辛烷、甲醇、乙醇、丁醇、戊醇、乙二醇、苯甲醇、烯丙醇、甲醛、10%苯甲醇、二苯胺、乙二胺、重氮盐、对苯二酚、饱和间苯二酚、甘油、变压器油、润滑剂、合成洗涤剂

### 【食品卫生】

牛奶、酒、啤酒、醋、酱油、酵母、蔗糖、葡萄糖、植物油、果汁、饮料、饮用水、某些医用药剂、动物油

本公司最新设计滚塑储罐优势介绍：

优势对比图：

最新技术滚塑一次成型法兰储罐无焊接法兰一次成型pe储罐介绍：

pe储罐产品实拍图：

pe聚乙烯化学性能表：

pe储罐注意事项：

产品配件实拍：

接口：

法兰：阀门：

配件表：

滚塑成型与其他成型方法的比较图：

产品售后服务：

- 1、产品所用材质为进口HDPE料，耐酸碱、食品级，符合中国食品卫生检测标准。
- 2、产品有白、桔红、兰、黑等多种颜色，可供选择。
- 3、产品的质量问題（除人为因素），至少使用5年。
- 4、产品出厂可提供合格证、浙江省卫生许可证、检测报告等文件。

联系人：阮益郎 13486411573 在线qq：761467623

运输方式说明：

因为我公司产品比较特殊，产品重量轻，但是体积大。所以我们这边都是用物流的方式给客户发货，如果货量比较大我们这里都是找回城车发货，这样就可以尽可能的降低运输费用。感谢您的支持。

本产品的类型是PE储罐，材质是PE储罐，品牌是帝豪，型号是PT-5000L，容积是5（m<sup>3</sup>），重量是125（kg），适用物料是液体，规格是1.8\*2.2（m）