

精密型检测设备 鼎立光测

产品名称	精密型检测设备 鼎立光测
公司名称	无锡鼎立光测科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:鼎立光测 型号:DL
公司地址	中国 江苏 无锡 新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园E2栋1.
联系电话	86 0510 85387398-807

产品详情

产品用途：

本产品主要用于测量液体对固体的接触角，即液体对固体的浸润性，该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角。适用于手机玻璃、apple phone玻璃、石油、印染、医药、喷涂、选矿等行业。

结构特点：

该机台采用先进的高科技工艺制造，形成一台具有各项功能的接触角测定仪，可以完成工作台上下移动、工作台左右移动、工作台前后移动。实现手动进样器的微量进样及上下、左右精密移动。配有高精度连续变倍显微镜。该显微镜具有独特的变倍不变焦功能，同时仪器设计了一个工作台伸缩杆结构，可以适应不同用户材料厚度加大的场合。框架可以根据式样的大小适量调节，扩大了使用范围。设计合理、美观大方、操作简单、灵活可靠，适用于各种场合测定接触角的用户。有从形滴到测量全自动测试功能即时动态跟踪测量 能实现全部测量拟合模式，圆环、椭圆、正切、高宽、局部、全部等；电影录影图片带身份保存、导出、测量。按时间间隔自动采集试验过程资讯、电影显示每张资讯。录影/回播全程录制实验过程，随机查看每帧资讯，导出测量。连续变光冷光led背板发光光源，可以根据环境光线情况改变光亮度，是试验图像更加清晰，单台仪器自动进样系统与手动进样系统兼备，可以根据实际情况采用不同进样方式，以最快的速度形成液滴，达到零时成滴，形成零时接触角，真正实现全自动接触角测量，悬滴法表面张力测定。

（参数和配置仅供参考，可根据客户要求设计解决方案）

技术参数：

产品型号	my-spca	my-spca1	my-spca2	my-spca3
测试方法	切线、圆环、高宽法	切线、圆环、高宽、	切线、扩展法	切线、圆环、高宽、扩展发、倾斜法
形滴方法	手动进样	自动进样	全自动	全自动
测试内容	动、静态接触角、固体表面能	静态接触角、固体表面能、	动态接触角、	界面张力
测试手段	手/自一体	手/自一体	手/自一体	手/自一体
连续变倍显微镜	0.45x-0.7x	0.45x-0.7x高清级、变倍不变焦		
摄像机	usb2.0数码			
使用电源	ac220v ± 10% 50 ± 0.5hz			

本产品的加工定制是否，品牌是鼎立光测，型号是DL，测量范围是0-180°，规格是全自动