

有机玻璃管液位计 广州高能

产品名称	有机玻璃管液位计 广州高能
公司名称	广州高能高压电站阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广州高能 型号:液位计
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路2号138房（仅限办公用途）
联系电话	13500008984

产品详情

hg5型玻璃管液位计是按原化工部hg5-227-80标准生产的就地式液位测量仪表，它主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。二、b-1、ub-2型玻璃板液位计结构特点 仪表上下阀都装有pn1.6mpa，dn20的法兰。通过焊接在容器上的法兰，与容器组成连通器，透过玻璃管就可直接显示容器内介质液位的高度。仪表两端均装有针形阀，针形阀内装有钢球，当玻璃管因事故而破裂时，钢球在容器压力作用下自动关闭针形阀通道，以防止容器内介质外流。心

特点：直读式仪表，读数精确，结构简单，维修方便，经久耐用。

三、b-1、ub-2型玻璃板液位计主要技术指标

测量范围（安装中心距l）：300、500、600、800、1000、1200、1400、1700、2000mm

工作压力：1.6mpa 材质：碳钢、不锈钢 工作温度：200 连接法兰标准：hgj46-91 pn1.6 dn20突面
其它法兰标准如jb/t、gb、ansi等，请用户注明。伴热蒸汽压力：0.6mpa 蒸汽夹套接头：g1/2"外螺纹
钢球自封压力：0.2mpa

安装中心距l和标尺刻度l1的关系

l	300	500	600	800	1000	1200	1400	1700	2000
h	150	350	450	650	850	1050	1250	1550	1850

四、b-1、ub-2型玻璃板液位计使用须知

为保证自密封作用，容器内介质压力应大于0.2mpa。

在打开上下阀时，阀杆退出转数不得少于4转，以免钢球在自封时，碰到阀杆的顶端。

型号、标记标准系列

名称	标准号	型号 标志	规格 (mm)
玻璃管液位计	hg5-227-80	da i pn1.6	300
玻璃管液位计	hg5-227-80	db i pn1.6	500
玻璃管液位计	hg5-227-80	da ii pn1.6	600
玻璃管液位计	hg5-227-80	db ii pn1.6	800
玻璃管液位计	hg5-227-80	wa i pn1.6	1000
玻璃管液位计	hg5-227-80	wb i pn1.6	1200
玻璃管液位计	hg5-227-80	wa ii pn1.6	1400
玻璃管液位计	hg5-227-80	wb ii pn1.6	1700
液位计针形阀	hg5-227-80	(上) a i b i pn1.6	2000
液位计针形阀	hg5-227-80	(下) a i b i pn1.6	
液位计针形阀	hg5-227-80	(上) a ii b ii pn1.6	
液位计针形阀	hg5-227-80	(下) a ii b ii pn1.6	

成交纪录

本产品的加工定制是是，品牌是广州高能，型号是液位计，测量范围是3000，分辨率是液位计，供电电压是液位计，外形尺寸是25-3000 (mm)，防爆等级是1.6，测量精度是1.5，规格是DN20