

# 可程式高低温试验箱 台进/TAJN

产品名称	可程式高低温试验箱 台进/TAJN
公司名称	深圳市台进精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:台进/TAJN 型号:TJCK-150L
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥社区陂口B区一巷5号401
联系电话	15112487442

## 产品详情

1、型号、尺寸(深×宽×高)：

型号	tjck-80l	tjck-150l	tjck-225l	tjck-408l	tjck-
内容积	80l	150l	225l	408l	100
工作室尺寸 (dwh) (mm)	400 × 500 × 400	500 × 600 × 500	500 × 600 × 750	600 × 800 × 850	100
重量 (kg)	200	250	300	400	700
备注	以上为标配型号，其他规格可据客户要求订做！				

2、温度范围：-40 ~ 150 （自选）

3、湿度范围：10~98%r.h

4、温度均匀度：±0.5

5、湿度均匀度：±1%r·h

6、升温速率：3 /min

7、降温速率：1 /min

8、内箱均为sus304高级镜面不锈钢制成，厚度为1.2mm;外箱为不锈钢烤漆,厚度为1.2mm

9、高密度超细玻璃纤维保温棉

10、防汗机件：门与窗具有加热防汗处理功

11、不锈钢316I鳍片散热管电加热器

12、加湿器：浅槽式不锈钢加湿器，控制迅速且稳定，供给加湿水采用自动补水功能。

13、设备使用环境温度：5~35

14、设备使用环境湿度：85%r·h

## 二、送风系统：

1、苏顺电机

2、不锈钢多翼式离心风轮

3、送风系统为单循环

## 三、制冷系统：原装进口法国“泰康”制冷压缩机

1、冷媒：进口环保冷媒。

2、冷凝器：风冷冷凝器

3、蒸发器：鳍片式多段式

4、制冷附件：原装进口制冷干燥过滤器、油分离器、电磁阀等。

## 四、温湿度程控仪表：

1、控制器：彩色液晶可编程温湿度控制仪，中文界面（中英文可切换）。

2、精度：±0.1（显示范围）

湿度：±1%rh（有效的温度控制范围：20度/5%rh效能）

解析度：±0.01

3、用户程序容量：程式最大容量为120组，段数最大容量为999段，每段运行时间最长为999小时，每个程式组均可连接。

- 4、运行方式：程序、恒定、运行方式
- 5、微电脑全自动pid+ssr控制方式，及pid自动演算功能。
- 6、程式时，温度、湿度可做斜率控制，且各组程式可相互连结执行
- 7、lcd背光灯开与关之时间，可由程式来规划，以延长背光灯的使用时间（0~99min）
- 8、具有预约年、月、日、时、分、秒开机与关机功能。
- 9、当异常故障发生时，立即经由lcd文字显示故障状态及保护。
- 10、具有停电记忆及停电后冷、热起动之功能。

#### 五、安全保护装置：

- 1、超温保护
- 2、欠相缺相保护
- 3、附有无熔丝保护开关
- 4、压缩机高、低压保护
- 5、压缩机过热保护
- 6、系统过电流负载保护
- 6、无熔丝开关
- 7、线路全护套式端子
- 8、缺水保护

六、电源：ac 4 380v 50hz 30a

#### 七、附件：

- 1 测试用电缆线引出口 50mm孔1个（在主机上）
- 2 中空玻璃视窗1个（在主机上）
- 3 可调式置物架4层（在主机上）
- 4 试验箱说明书一份
- 5 加装大型报警器及指示灯

一直以来

我们都在为完善100%的服务而努力，

而今，

我们又在为完善101%的服务而努力。

我们始终本着“满意、放心、值得”为理念服务每一位客户，

我们始终相信：

我们将会做得更好！

让我们以热情的服务赢得未来，让我们的服务为每一位客户创造出更高的价值！

1. 从交货之日起进行12个月保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修），对于超过保修期的服务，只收取相应成本费用。

2. 免费安装试机至正常运转。

3. 免费为贵公司机器使用人员进行培训及讲解。

4. 设备在使用过程中出现的问题应在2小时内作出反应。及时委派维修工程师、技术人员及时处理，解决问题。

本产品的加工定制是是，品牌是台进/TAJN，型号是TJCK-150L，内箱材质是SUS304高级镜面不锈钢，外箱材质是SUS304高级不锈钢，温度控制方式是全触摸屏控制，温度范围是-40 ~ + 150 ，工作室尺寸是500 × 600 × 500（mm），外形尺寸是1050\*970\*1750（mm），规格是400 × 500 × 400,500 × 600 × 500,500 × 600 × 750,600 × 800 × 850,1000 × 1000 × 1000