

UV紫外线加速老化箱 广美

产品名称	UV紫外线加速老化箱 广美
公司名称	东莞市万江广美精密仪器行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广美 型号:UV-2
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区理想0769 D9栋2单元1501 工厂地址：万江共联工业区
联系电话	86-076923622760 13360489114

产品详情

uv紫外线老化试验箱 紫外线加速老化测试机

适用于涂料等非金属材料的有水暴露老化实验。由于日光中的紫外线是引起高聚物氧化降解的主要因素，而水份又是加速老化的重要破坏因素，所以本装置具有快捷、简便地模拟户外暴晒老化的特点，对测试不同试件的相对耐候性具有实用价值。

- 1、加温范围： 常温型（加温：40-60度
价格另议）
- 2、试验时间定时范围： 0.01s~99.99s/0.1h~999.9h
- 3、喷淋时间定时范围（双设定）： 1s~99min59s/1min~9999min
- 4、紫外光峰值公称波长（光量子能量）313nm(91.5kcal/gmol)
- 5、紫外荧光灯管功率： 0.02kw × 3
- 6、灯管额定寿命： 1000h
- 7、灯管对转架轴线分布直径： 80mm
- 8、灯管壁至试样最近距离： 28 ~ 61mm
- 9、试样转架回转直径： ∅ 189 ~ ∅ 249 mm

- 10、试样转架传动电机功率： 0.025kw
- 11、传动电机转速： 1250r.p.m
- 12、试样转架转速： 3.7cp.m
- 13、水泵功率： 0.08kw
- 14、水泵流量： 47 l/min
- 15、试样规格： 75mm × 150mm × (0.6)mm
- 16、试验箱外形尺寸 395 × 895 × 550mm

本产品的加工定制是是，品牌是广美，型号是UV-2，类型是紫外老化箱，材质是不锈钢，温度范围是标准（ ），功率是250（ W ），工作室尺寸是75mm × 150mm × (0.6)mm（ mm ），电源是220，适用范围是有水暴露老化实验