

多功能一次性脱模器，手动液压推土器

产品名称	多功能一次性脱模器，手动液压推土器
公司名称	绍兴科兴仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欣科 型号:STTM-3 测量范围:无
公司地址	中国 浙江 绍兴市 绍兴昌安五金机电城A - 15
联系电话	86 0575 88353152 18605758676

产品详情

一、手动脱模器

该仪器系配合“多功能电动击实仪”“马歇尔电动击实仪”以及轻重型手动击实仪和各种试模筒类试件脱模用。仪器由压力框架及5吨液压千斤顶组成。它结构简单，操作方便，重量轻。有一机多用的功能等优点，无须电源，在任何情况下都可使用。

直径为 100mm、152mm ,高度为170mm以内的试模筒，使用方便，操作简单。

二、手动脱模器主要技术参数

最高行程250mm它适用于脱制 150×230、 100×180、 50×130试模。 152×170、 100×127，马歇尔击实度模 101.6×87（mm），一次性升高可达250mm，脱出的试件质量优，广泛用于土工、沥青脱模使用

三、手动脱模器使用与保养

1、根据脱模试筒的大小，选用脱模板， 152mm脱模板

即为脱摸器上顶板，见附图，使用时将脱摸器板拆下即

可。2、将试模筒连同试模盖套在活塞顶端，试模筒中心对

正脱模器顶板的圆孔中心，将千斤顶下端旋钮旋紧，一

手按住脱模起上端，防止脱模器倾倒，另一手掀动千斤

顶手柄将活塞升起，开始拖模。3、脱模完成后，旋松千斤顶下端旋钮，用力将活塞压

下，并取出试模。4、经常保持仪器的清洁，每次使用完毕后应擦拭仪器

，如长期不用时应加塑料罩

本产品的品牌是欣科，型号是STTM-3，测量范围是无，测量精度是无，外观尺寸是650*260（mm），重量是30（Kg），加工定制是是