

# 熔融指数检测仪器-塑料熔融指数\_指数测定仪

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 熔融指数检测仪器-塑料熔融指数_指数测定仪                 |
| 公司名称 | 广东三木科技有限公司                            |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:SANWOOD/三木<br>型号:SM-8213 |
| 公司地址 | 东莞市常平镇松常路88号                          |
| 联系电话 | 76982988375 13509232752               |

## 产品详情

设备用途本机适用于熔融黏度较低之热塑性塑料之质量管理制定方法是在规定温度，荷重，及活塞于料筒内位置等条件下。以计时量测方法测定熔融塑料挤过依规定长度与直径之细孔模之速率用来判别制程所制聚物流率之均匀性。三木公司制定的熔融指数测试仪还符合astmiso cns jis规范a法及b法测定标准仅需设定读取活塞移动行程及材料密度即可测定出mfr,mvr.适用于流率在0.15至900g/10min间之材料。技术规格型号 sm-8213指数范围 0.1-400.00g/10min(mfr)温度范围 室温-450 控制温度  $\pm 0.2$  计时精度 1s砝码 325g;875g;960g;1200g;1640g;5000g料筒长度 160mm料筒内径 9.550mm  $\pm 0.025$ mm口模 材质为碳化钨、长：8.000mm  $\pm 0.025$ mm内径功率 0.45kw仪器尺寸 400mm  $\times$  500mm  $\times$  600mm仪器净重 60kg

售后二十四小时服务:以服务取信于客户的信念，让三木科技仪器公司不惜鉅资抽调公司最为专业的人才经过严格培训组建的客户服务部，让您真正感受到三木科技公司‘贵宾式’的服务方式，我们已在珠三角开通了‘24小时服务机制’即客户将传真件报修至客服部后，我们的客户服务部人员定会在24小时内赶至客户处，效率、责任是客服部每位同仁对客户最好的承诺，也是让三木科技公司全体同仁对客户最真诚的承诺！

温馨小贴士：您在报修前请将机器故障原由尽可能表述准确无误，如有必要可找到机台使用说明书，找到说明书内[故障排除]，参照说明看是否可以排除；如未能解决问题，请根据说明书上之客服部电话致电客户服务部，寻求专业咨询；如尚不能决解问题，对应机台部件告知机台故障处，以便客户部有针对性地带上相关零部件前往贵司服务！免费客服热线:400-002-1568

保修服务正常情况：三木科技公司所制造的每一台机器都提壹年免费保修服务（除个案机型另有约定）。

保修期内：客户只需将所购机器：机型、出厂编号、出厂日期、客户地址、电话、联络人告知客户部，就可获得客服部准确的上门维修时间信息（24小时内），您只需协助客服部人员即可，来往差旅费及相关零部件费都不能收取，如有违返请告知我司行政部：0769-81181588

保修期外：三木科技公司所制造的每一台机器都提供终身跟踪服务，如您所购机台保修期外发生故障，

请致电客户服务部，将机台型号、出厂编号、出厂日期、客户地址、电话、连络人告知客户部，您将获得客服部专业的服务，维修费也仅为来往贵司之差旅费和零部件费！

温馨小贴士：三木科技公司在批量制造机台时就将关键零部件留有备品，相关机台之结构图、制冷图、电路图都经档案室妥善保管，无论您是三年前还是五年前向三木科技公司购买的机台都将获得最为专业的服务！

全国统一服务热线：400-002-1568 客服热线：0769-81181568

本产品的加工定制是是，品牌是SANWOOD/三木，型号是SM-8213，测量范围是可定制，功率是0.45KW（KW），电源是可定制（V\Hz），切料方式是手动+自动切料，控温精度是可定制（），温度恢复时间是 $\pm 0.2$ （min），控温范围是室温-450（）