

# TD-R100E橡胶硫化仪

产品名称	TD-R100E橡胶硫化仪
公司名称	北京同德创业科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:同德 型号:TD-R100E
公司地址	北京市通州区新华北街117号集贤写字楼206室
联系电话	18910534055 18910554055

## 产品详情

硫化仪/橡胶硫化仪 型号：td-r100e

td-r100e橡胶硫化仪由橡胶行业专业工程技术人员设计开发。外形美观、结构合理、自动化程度高、操作简便、噪音低、重现精度高、数值准确、性能稳定，故障率低，是一台功能齐全、性能优良的橡胶专用测试仪器。本仪器温控采用进口智能数字式控温仪表，调整、设定简便，控制精度高，实测可达0.1。试验过程全部自动化，自动启动、可直接插打印机绘图（叁条曲线）、自动停机、自动计算、也可通过电脑对数据进行采集及存储（随时可以方便的调出以前做过的试验数据及曲线）、分析（曲线分析，数据分析，对橡胶的不同配方进行分析，对胶料的技术性能的简要说明进行存储）、判断（通过指定的分析条件，可以筛选出不合格的试验数据，让用户及时对半成品进行处理，保证用户产品的质量）、壹台电脑可同时采集多台仪器的实验数据（选装），实现橡胶试验可以不分机台随便做，多台电脑的实验数据可上传到壹台微机，并实现橡胶的门尼数据、焦烧数据、硫化数据、抽出、比重、硬度等数据的合并，通过壹台电脑对橡胶实验的所有数据进行综合分析，汇总成壹张报表，实现技术人员不用在现场就可以对数据进行分析。摆脱了一台电脑控制一台仪器的烦琐，数据比较起来混乱的麻烦，节省了用户的办公费用。我公司生产的td-r100e硫化仪符合国家标准gb9869和国际标准iso3417，硫化仪的各项技术指标，实验数据完全达到并部份超过国家标准所规定的指标。我公司的门尼粘度仪及硫化仪是全国首家通过北京市技术监督局质量认证并取得生产许可证的产品

技术参数；

电源电压：220v ± 10%

消耗功率：600w

温度调控范围及精度：室温 ~ 200 ± 0.1

温度显示分辨率:0.1

升温速度:25 / 分钟

温度补偿速度：1 - 2分钟

转矩测量范围及精度:0 ~ 10nm ± 0.5%

转矩显示分辨率:0.01nm

时间设定范围:3 ~ 120分钟任意选择

走时准确度：± 1秒

转子摆动角度:1 ° (总振幅为2 °)

转子摆动频率: 1.7 ± 0.1hz(100转/分)

仪器噪音：小于50分贝

感谢您对tonde产品的关注！若要购买此站点上列出的任何产品，请确定产品订货号、品牌、型号或相关要求，之后拨打以下热线电话，我们将竭诚为您服务

本产品的加工定制是是，品牌是同德，型号是TD-R100E，测量范围是硫化仪，属性是硫化仪