

XS-6701FB发泡橡胶无转子硫化仪

产品名称	XS-6701FB发泡橡胶无转子硫化仪
公司名称	衡水市桃城区鑫海化工仪器商店
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:XS-6701FA/XS-6701FB/XS-6701A/XS-6701B
公司地址	中国 河北 衡水市 和平东路
联系电话	86 0318 2037927 13831814552

产品详情

xs-6701fa/xs-6701fb发泡橡胶无转子硫化仪

本机除了用于测试橡胶硫化粘弹性的特性之外，更可侦测发泡橡胶的发泡过程。使用者可由本机所提供的各项曲线及数据，作为改良制品及研发新配料的重要参考依据。

xs-6701a/xs-6701b无转子硫化仪

本机为振动无转子系统，用于测试橡胶硫化粘弹性的特性。提供生产实务，基础研究，配料控管的重要数据。

规格参数：

型号	xs-6701fa	xs-6701a	xs-6701fb
模子型态(选购)	密闭型模具		开放型模具
	以密封圈隔绝模心与外框，上下模可完全密闭		可精确、自由调整上下

制造标准		astm-d5289、iso-6502、gb-t16584
温度控制		电脑连线控制，pid.ssr控制，控制范围：室温 ~ 200
温度精确度		温度误差 ± 0.3 ，温度最小读值0.1
升温速度		室温 ~ 190 < 8'50"
改变温度所需时间		175 ~ 190 < 4' ; 190 ~ 175 < 4'50"
振动频率		100c.p.m.(1.66hz)，采用伺服马达驱动
xs-9701fa xs-9701fb	发泡力范围	p , 1 ~ 1000kg ; 可选择电脑自动切换或自行设定
扭距范围		弹性：1 ~ 200lb-in ; 粘性：0.3 ~ 200lb-in ; 可选择电脑自动切换或自行设定
压力单位		n、dn、kg、lb、n/m ² 、dn/m ² 、kg/cm ² 、lb/in ² 、kpsi
扭距单位		kg-cm、lb-in、n-m
扭距及压力最小读值		0.001单位
振动角度		$\pm 0.5^{\circ}$ 、 $\pm 1^{\circ}$ 、 $\pm 2^{\circ}$ 、 $\pm 3^{\circ}$
测试时间		时间无限制并可测试中途改变
试片体积		约3 ~ 5cm ³
气压		4.6kg/cm ² (0.46mpa)客户自备
标准配备		电脑及打印机各一台

标准附件	标准扭力校正器1个(含在主机内), 电热片2片, 手套1双, 起子1只, 密封圈10个(
体积w × d × h	主机约660 × 660 × 1240mm	主机约660 × 660 × 11
	主机柜约600 × 600 × 750mm	
重量	约399kg	约393kg
电源	1 ac220v ± 10 % 50/60hz ± 3hz 10a	

本产品的加工定制是否, 品牌是国产, 型号是XS-6701FA/XS-6701FB/XS-6701A/XS-6701B, 测量范围是用于测试橡胶硫化粘弹性的特性之外, 更可侦测发泡橡胶的发泡过程, 测量精度是±0.3, 控温范围是室温~200 () (), 功率是5 (w) (w), 尺寸是660 × 660 × 1240 (mm) (mm), 重量是350 (kg)