

S-34标准锌板 TABER

产品名称	S-34标准锌板 TABER
公司名称	东莞市越联检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:TABERS-34标准锌板 品牌:TABER
公司地址	东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园
联系电话	86-076885842789

产品详情

销售taber耐磨耗材如下：

砂轮 / 造型	材质 / 研磨特性	编号	种类	成分
cs-10砂轮 / 软质	橡胶及研磨粒 / 和缓	125320	弹性	橡胶、磨粒
cs-10f砂轮 / 软质	橡胶及研磨粒 / 非常和缓	125321	弹性	橡胶、磨粒
cs-17砂轮 / 软质	橡胶及研磨粒 / 粗糙	125322	弹性	橡胶、磨粒
h-10砂轮 / 硬质	玻璃化材质 / 精糙	125323	非弹性	陶瓷
h-18砂轮 / 硬质	玻璃化材质 / 中度精糙	125324	非弹性	陶瓷
h-22砂轮 / 硬质	玻璃化材质 / 非常精糙	125325	非弹性	陶瓷
h-38砂轮 / 硬质	玻璃化材质 / 非常细致	125326	非弹性	陶瓷

cs-0, s-32砂轮 / 软质	光滑橡胶 / 非常和缓	125344 125344	弹性	无磨粒橡胶
s-42, s-33砂轮 / 软质	砂纸带 / 中度	125564 121124	弹性	砂纸条
cs-5羊毛毡 / 软质	羊毛毡 / 无磨损	125319	弹性	羊毛毡
s-35砂轮 / 硬质	碳化钨 / 切割或削切	125345	非弹性	碳化钨
s-39砂轮 / --	皮革 / gritfeeder	125529		皮革

注意：一般情况下 calibrade 磨轮用于测试柔性样件，calibrase 用于测较硬的样件。

其他磨耗附件：

200型金刚 calbrase 磨轮修整器	用于精确修整 calibrade 磨轮。为保证直径大小一致，磨轮金刚石刀头安装在可调位置的夹持器上，置于一受屏蔽罩保护的螺纹的作用可进行切向移动。真空吸尘器用于抽去磨销
s-31标准玻璃板	nema标准玻璃板，4" 正方形，孔径 1/4"，厚 1/8" 平板玻璃
s-32磨轮	nema磨轮 (同 cs-0)，一对。
s-33砂纸条	100张砂纸条，背有粘附胶，粘在 s-32(cs-0) 圆周上可作为 iso、din 标准。
s-34标准锌板	nema标准板，0.032"，锌，1/4" 孔，5片。
s-36垫片	50片样件垫片，4 1/4" 正方形，有压力敏感背胶用于粘附其上由磨轮压紧，垫片被印刷成记录表的格式。
s-36-1垫片	50片圆形样件垫片
s-37垫片	100片样件垫片，4 1/4" 正方形，两面都有粘附胶。

s-37-1垫片	100张圆形样件垫片。
s-38校准垫片	标准垫片，4"正方形，厚1/8"，孔1/4"，有机玻璃，10
s-40	先行用美国标准#80筛滤过的砂粒才可用155型。
s-41容器	容器，可放#240氧化铝颗粒50磅，用于155型。
s-42砂纸条	100片砂纸条，有背胶，粘在s-32(cs-0)圆周上，符合ne
503-0022磨擦头	500g磨擦头，一对
503-0023磨擦头	1000g磨擦头，一对
st-11磨石	磨石一块，直径4"，厚度1/2"，孔径5/8"，用于轮形的天然或人造橡胶，磨石两端面一面粗糙另
s-12毛刷	清洁样件盘用的毛刷
s-16	样件盘，20克，钢质，4"正方形，1/4"孔，10片。
s-11砂纸	砂纸，150号磨粒，弹性轮修整纸，直径4"，100片。

本产品的加工定制是是，类型是TABERS-34标准锌板，品牌是TABER，型号是S-34，测量范围是TABER
 耗材，TABER测试耗材，测量频率是0(Hz)，测量精度是0，适用范围是耐磨试验机上用，重量是0.5(kg)，尺寸是101*101(mm)