

# 便携式密度计/浓度计DA-130N

产品名称	便携式密度计/浓度计DA-130N
公司名称	可睦电子(上海)商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KEM 型号:DA-130N 产地:日本
公司地址	上海市徐汇区宜山路333号汇鑫国际大厦1201室
联系电话	021-54488867 13601731964

## 产品详情

便携式密度计DA-130N  
适用范围:1. 密度或比重的测量: 直接数字显示密度(g/cm<sup>3</sup>, lb/gal(us), lb/gal(ip))、相对密度(t/t)、温度补偿后密度、温度补偿后相对密度和温度。2. 石油产品的测试: 内建美国石油协会(API)换算表, 直接显示15 °C或60 °F的石油密度或API度数。3. 食品或饮料的测定: 糖度(Brix%), 波美度(Baume)或柏拉图度(Plato)。内置酒精度与温度校正表, 可直接显示酒精浓度。4. 电镀液或助焊剂浓度控制管理, 蓄电池电解液硫酸浓度的重量百分比。便携式密度计DA-130N

主要特点:1. 便携式密度计具数字液晶屏和多样化的显示内容。2.

测量范围广, 操作简单, 测定精度高, 测试速度快。3.

内置纯水密度表校正容易, 可执行空气或标准物质校正。4.

可输入十组温度补偿值, 自动执行密度或相对密度补偿。5.

试样需求量少, 只需单手便可控制采样体积和采样速度。6. 内置吸液泵, 可抽取约2000 mPa.s之液体。7.

存储1,100组测量结果, 可输出至打印机或电脑。8.

内置红外线输出装置, 具数据收集软件。便携式密度计DA-130N 技术参数:测定原理:

U型管振荡方式。测试物质: 适用于各种液体试样。测量范围: 0.0000 ~ 2.0000 g/cm<sup>3</sup>。准确度: 0.001

g/cm<sup>3</sup>。分辨率: 0.0001 g/cm<sup>3</sup>。温度范围: 0 ~ 40 °C。显示内容: 密度(比重), 温度补偿后密度(比重),

相对密度, 温度补偿后相对密度, 糖度(Brix%), 酒精浓度(wt%/vol%), 美国石油学会度数(API °),

波美比重计度数(Baume), 柏拉图度数(Plato), 酒类强度(Proof), 温度(°C/°F), 试样编号, 自动安定度判断,

数据保存, 输出, 清除, 日期/时间, 电池消耗程度...等。温度补偿: 可输入10种温度补偿系数。自动校正:

具各温度的纯水密度值做自动校正, 或标准液做校正。采样方式: 手动泵注射筒方式(粘度小于2000mPa.s),

或使用注射器注入。数据存储: 可记忆1100个试样结果。外部输出: 内置红外线输出,

可选购RS-232C连接线输出至打印机或计算机。电源: 碱性电池(1.5Vx2)。电池寿命: 约90个小时。