

TWT调速器|控制箱

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | TWT调速器 控制箱 |
| 公司名称 | 茗豪机电科技（上海）有限公司 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:TWT 型号:TWT-US-52 |
| 公司地址 | 上海市宝山区月罗路559号Q - 48室 |
| 联系电话 | 021-67760659 13817145689 |

产品详情

主要产品及型号：

us-52 (6w.15w.25w.40w.60w.90w.120w.140w.150w.180w.200w)

ss-22

ss-32等各类交直流调速器。

交流单相异步电动机电子调速控制器，采用新颖电子线路及集成元件，具有体积小、精度高、调速范围宽、耗能低、寿命长、机械特性优良、使用方便的特点，单相电容启动，能与国内生产的单相异步电动机、微型齿轮减速器速度传感器可组成机电一体化产品，实现反馈恒速和无级调速。广泛应用于包装、印刷、食品、电子、仪器仪表、服装机械、医疗机械等行业之生产流水线做调速、驱动装置。

工作参数：

额定电压 220~230v

运转电压范围 $\pm 10\%$

电源频率 50 / 60hz $\pm 2\%$

马达输出 6w 15w 25w 40w 60w 90w 120w 150w 180w 200w

| | |
|----------|-------------------------|
| 速度控制范围 | 90~1400rpm / 90~1700rpm |
| 速度变化 | 5% |
| 速度设定 | 连续 |
| 控制 | 电子调速电机 |
| 电子阀 | 0.5s |
| 响应 | 快速响应 |
| 并联操作 | 不适用 |
| 软停止 / 启动 | 无 |
| 操作温度 | -10~50 |
| 贮藏温度 | -20~60 |
| 适合马达 | 感应、可逆 |
| 安装尺寸 | 54 * 96mm |

机种丰富有aus1-2 , aus2-2 , ass2-2 , asb2-2 , dus2-2等

出力：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w、140w、150w、180w、200w

电压：单相ac110v、220v、50/60hz

- 机种丰富有aus1-2 , aus2-2 , ass2-2 , asb2-2 , dus2-2等

- 安装方便，操作容易

使用方法：

1. 关闭电源，按接线图连接好并确认线路连接正确，勿任意修改；
2. 把控制器固定好，速度调到最低“0”，以避免开始电源时产生瞬间大电流，造成永久性损坏；
3. 然后再开启电源，调整速度旋钮到需要位置，不需要时请关闭电源；
4. 调速器与马达连接如发现转距或转速不符合要求时，请调整产品侧面的微调电位器（速度设定调整）
5. 欲变换马达运转方向，只要换装控制器背面的接线座上“ccw”与“cw”之跳线。

选择com与cw短接，则马达做顺时针旋转；

选择com与ccw短接，则马达做逆时针旋转。

（变更方向时，须等马达完全停止运转后，方可变更。）

主要产品及型号：

us-52 (6w.15w.25w.40w.60w.90w.120w.140w.150w.180w.200w)

ss-22

ss-32等各类交直流调速器。

出力：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w、140w、150w、180w、200w

电压：单相ac110v、220v、50/60hz

· 机种丰富有aus1-2，aus2-2，ass2-2，asb2-2，dus2-2等

· 安装方便，操作容易

工作参数：

额定电压：220~230v

运转电压范围：±10%

电源频率：50 / 60hz ±2%

马达输出：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w、150w、180w、200w

速度控制范围：90~1400rpm / 90~1700rpm

速度变化：5%

速度设定：连续

控制：电子调速电机

电子阀：0.5s

响应：快速响应

并联操作：不适用

软停止 / 启动：无

操作温度：-10~50

贮藏温度：-20~60

适合马达：感应、可逆

安装尺寸：54 * 96mm