

# 进口系列巴固C850正压空气呼吸器

产品名称	进口系列巴固C850正压空气呼吸器
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:巴固 型号:c850
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

## 产品详情

### 进口系列巴固c850正压空气呼吸器

北京中创汇安科贸有限公司一级代理斯博瑞安巴固正压空气呼吸器c850、c900、t8000等型号，并拥有国产自吸式长管呼吸器和送风式长管呼吸器。

历史品牌：斯博瑞安sprian

曾用品牌：巴固bacou

现已加入：霍尼韦尔henywell

霍尼韦尔（原斯博瑞安或巴固）正压式呼吸器

霍尼韦尔系列巴固c850正压空气呼吸器

6.8l气瓶：由铝合金内胆、9层碳纤维、玻璃纤维组成。空的气瓶3.8kg重，加上0.7kg的瓶阀，总共重量是4.5kg，充满气之后大概是6.5kg（容纳2040l的空气）。每个气瓶都有单独编号。它的工作压力是30mpa，测试压力是50mpa，破压力是102mpa。

2

瓶口螺纹：m18x1.5，气瓶带橡胶底衬，保护气瓶免受损伤。瓶阀上面有安全防爆片和安全泄压孔。关于c850/c900正常使用温度的说明 一般情况下，c850/c900空呼的正常使用温度范围为从零下30 到60摄氏度，即-30 ~60 ，故不建议在超过这个范围的温度下使用。因为温度过低涉及到仪器设备材料的稳定性

, 尤其是气瓶和面罩的安全性。

## 巴固（霍尼韦尔）c850空气呼吸器优点

1

在面罩的设计上, 适用于亚洲人脸型, 视野比较宽阔; 新式呼气阀使呼气阻力降低; 面罩内部气流自动冲刷面屏, 有效防止雾气。

2

在减压器方面, 可扩展接双瓶; 配有泄压安全阀, 中压回路中压力大于11巴的时候会自动泄压, 保证安全。

3

气瓶采用的是luxfer专业碳纤维材料; 6.8l的气瓶可使用约45分钟, 使用时间比较长; 气瓶底部带橡胶底衬, 可以保护气瓶免受损伤。

## 巴固c850空气呼吸器使用注意事项

1

使用前必须进行预检及快速检查以确定气瓶和报警是否能正常使用, 确保检测呼吸器使用的安全性, 否则将有可能导致使用者的生命危险。

2

检查使用过程和清洁剂的种类不会对部件产生破坏。(溶剂会对橡胶或塑料部件产生损害)

3

当报警sao开始鸣叫时, 必须马上撤离工作环境到安全区域, 否则将会发生危险。

4

必须正确佩戴面罩已确保有效的保护效果, 蓄有髭须和佩戴眼镜的人不能使用该呼吸器。如果因为面部形状或疤痕以致无法保证面罩气密性的也不得使用该呼吸器。

5

去污, 清洗, 检查, 维修, 都应详细记录。

6

在每次清洗和调换零件后呼吸器都必须进行检测。每年定期对所有部件及产品性能的进行全面测试。

7

建议使用压缩空气对一些重要部件(减压阀, 中压管等)呼吸器进行干燥, 以消除可能在清洗过程中渗入的水分。以免引起呼吸器损坏。

## 进口系列巴固c850正压空气呼吸器

我公司北京中创汇安多年来代理经营个人安全防护装备，美国雷克兰，美国梅思安，美国霍尼韦尔等众多一线品牌产品，价格低廉，质量保证，所有产品做到一年质保，终身维护。24小时热线电话：

电话：010-57133433

手机：13366824455

腾讯：2012305948

网址：<http://www.bj-zcha.com>

公司地址：北京市南三环方庄桥南

如有需要请联系，我们以优质的产品及服务达到您的满意。中创汇安坚信“品质是最好的推销员”我们深知一个不合格的产品将对我们的公司信誉造成巨大的损失，因此，我们的销售理念就是：不做不良品。

。