

滚筒刮板干燥设备、滚筒刮板干燥设备

产品名称	滚筒刮板干燥设备、滚筒刮板干燥设备
公司名称	常州市海正药化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:卧式 型号:HG-5/10
公司地址	中国 江苏 常州市 焦溪镇
联系电话	86-051988905638 13861170973

产品详情

一、概述

滚筒干燥机是一种内加热传导型转动连续干燥设备。旋转的滚筒通过其下部料槽，粘附着一厚度的料膜，热量通过管道输送至滚筒内壁，传导到滚筒外壁，再传导给料膜，使料膜中的湿得到蒸发、脱湿、使含湿分的物料得到干燥。干燥好的物料被装置在滚筒表面的刮刀铲离滚筒，到置于刮刀下方的螺旋输送机，通过螺旋输送机将干物料集中、包装。

二、特点

- 1、热效率高。因滚筒干燥机传热机理属热传导，传热方向在整个操作周期中保持一致，除盖散热和热辐射损失外，其余热量全部都用于筒料膜湿分的蒸发上，热效率可达70%-80%。
- 2、操作弹性大，适用性广。可调整滚筒干燥机的诸多干燥因素。如进料的浓度、涂料料膜的厚度、加热介质的温度、滚筒的转动速度等，都可以改变滚筒干燥机的干燥效率，且诸多因素互无牵连。这给滚筒干燥操作带来很大的方便，使之能适应多种物料的干燥和不同产量的要求。
- 3、干燥时间短。物料的干燥周期一般只有10-300秒，在适合于热敏性物料。若将滚筒干燥机设置在真空中，则可在减压条件下运行。
- 4、干燥速率大。由于涂料抹于筒壁的料膜很薄，一般在0.3-1.5mm，且传热、传质方向一致，料膜表面可保持20-70kg · h₂o/m² · h的蒸发强度。

三、应用行业

适用于化工、染料、制药、食品、冶金等行业液体或较粘稠物料的干燥。

四、技术参数

规格	滚筒尺寸mm	有效加热面积m ²	干燥能力kg·h ₂ O/m ² ·h	蒸汽耗量kg/h	电机功率kw	外形尺寸mm	重量kg
hg-600	600 × 800	1.12	40-70	100-175	2.2	1700 × 800 × 1500	850
hg-700	700 × 1000	1.65	60-90	150-225	3	2100 × 1000 × 1800	1210
hg-800	800 × 1200	2.26	90-130	225-325	4	2500 × 1100 × 1980	1700
hg-1000	1000 × 1400	3.30	130-190	325-475	5.5	2700 × 1300 × 2250	2100
hg-1200	1200 × 1500	4.24	160-250	400-625	7.5	2800 × 1500 × 2450	2650
hg-1400	1400 × 1600	5.28	210-310	525-775	11	3150 × 1700 × 2800	3220
hg-1600	1600 × 1800	6.79	270-400	675-1000	11	3350 × 1900 × 3150	4350
hg-1800	1800 × 2000	8.48	330-500	825-1250	15	3600 × 2050 ×	5100

						3500	
hg-1800a	1800 × 2500	10.60	420-630	1050-1575	18.5	4100 × 2050 × 3500	6150

产品实拍图

产品发货图

公司展会图

企业介绍

借助这片沃土，常州市海正药化设备有限公司经过十多年的摸打爬滚，汲取当地的精华，逐渐成为整个工业园区中举足轻重的一员。十多年的洗礼，每前进一步都凝聚着无数的汗水，这些都镌刻在海正的成长史中。如今，作为一家专业从事制药机械的厂家，海正药化设备有限公司以干燥设备、造粒设备、粉

碎设备、混合设备和筛选设备为生产的重点，设备适用于化工、食品、制药等一系列相关领域。除此以外，公司主打的混合机系列、制粒机系列等更成为行业的典范。

企业证书

购买须知

1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证

2、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异。

3、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

4、关于售后

我们将提供完整的售后服务，全新合格的产品。

5、关于发货

我们的合作物流公司是和顺物流。

本产品的加工定制是是，类型是卧式，型号是HG-5/10，功率是1.5（kw），适用物料是液态、带状、膏状、粘稠物料，外形尺寸是2500*1500*2950（m），品牌是海正，应用领域是化工、医药、食品，传热面积是1.5（m²），转速是8（r/min），重量是2100（kg），规格是HG-5/10