

教学仪器 教学设备 冠科

产品名称	教学仪器 教学设备 冠科
公司名称	王永昌（个人）
价格	.00/个
规格参数	品牌:冠科 型号:QHTE-B 用途:教学设备
公司地址	中国 北京市 北京顺义空港工业区
联系电话	86 010 59496885 13718535570

产品详情

品牌	冠科	型号	QHTE-B
用途	教学设备	别名	拉坯机

qhte-b型拉坯机

一、用途适用范围 qhte-a型拉坯机是清华科贸中心为满足广大专业，及业余陶艺爱好者，而开发设计的陶艺专用设备。该机适用于陶艺制作的拉坯。修坯及陶艺教学娱乐玩陶。

二、特点 该机是在参照国内外先进设备的基础上，结合专业陶艺创作和少年儿童陶艺教学及城市娱乐玩陶的实际要求而开发研制的一种新型拉坯机，该机具有外型美观，（机身喷塑处理）；结构紧凑：占地空间小；泥料遮挡性好（可防止混浆乱甩）；操作灵便；转速平稳；噪音小；以及正反向切换等优点该机电源采用单相三线接入漏电保护装置，操作安全可靠。

三、技术参数1、额定电压交流220伏+10%~15%50hz2、额定功率125w

尺寸：530x420x3503、转速300转/分还有一种是无级变速4、旋转方向正、反向可逆四、安装 qhte-b型拉坯机安装要求地面平整。温度为0~40摄氏度，相对湿度不大于70%，用户必须按用电安全标准，做单相三线插座。五、使用方法

1. 开机操作 1)拉坯机安装好后，先要确认所有开关都在断开位置，即漏电断路器（总电源开关），开关应向下的位置，反、倒、顺开关（反正停开关）应在停的位置；
2) 将拉坯机的电源插头，插入220v的电源插座上，打开漏电断路（向上位置）电源指示灯即亮；
3) 根据拉坯习惯，转动倒顺开关到所需旋转方向位置。 4) 脚踏控制板，脚掌逐渐受力（手动拉杆均匀向前推进）后，的加强或拉杆的推进，工作转盘开始旋转，随着脚掌受力的加强或拉杆的推进，工作转盘的转速逐渐增加。直到符合工作要求为止。 2. 关机操作