

# 二手岛津ROHS测试仪 华唯二手RoHS仪器

产品名称	二手岛津ROHS测试仪 华唯二手RoHS仪器
公司名称	东莞市黄江华盛仪器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SHIMADZU/岛津 型号:EDX-720
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市黄江镇西进路三巷18号
联系电话	86-076983631569/18925471899 13686641827

## 产品详情

二手rohs测试仪\_二手国产rohs检测仪

edx2800是天瑞公司推出的一款经济实惠的二手rohs检测仪，性能稳定，操作便捷。深圳环宇为您提供周到的二手rohs仪器服务。

二手rohs检测仪基本配置

- .特别开发的测量软件，操作界面十分友好
- .高贵时尚的外型，带给您全新的视觉冲击
- .样品腔尺寸：605mm\*395\*70mm
- .内置高清晰摄像头，方便用户随时检测样品
- .精准的移动平台，更精确方便地调节样品位置
- .测量 rohs，电镀镀层，全元素分析，一机多用
- .电制冷硅针半导体探测器，摒弃液氮制冷
- .独特的光路增强系统，方便用户更好地观察样品

- .信噪比增强器
- .自动切换准直器和滤光片，分别针对不同样品

应用范围

分析测量微量有害元素cd、pb、cr、hg、br提供专业玩具安全检测,亦可用于测量镀层厚度和全元素分析

针对rohs检测设计开发测量贵金属如金、银、铂等效果甚佳二手rohs仪器技术指标

- .检测限最高达 1ppm
- .测量元素:从硫至铀等 75 种元素
- .元素含量分析范围:1ppm-99.99%

. 测量时间: 60-300s

. 一次可同时分析 24 个元素析 . 能量分辨率为:  $160 \pm 5\text{ev}$  . 高压: 5-50kv . 管流: 50-1000ua

. 多种准直器自动自由切换 . 电制冷硅针半导体探测器

. 自动选择滤光片 . 加强的金属元素感度分析器 . 三重安全保护模式

. 多变量非线性回归程序 . 任意多个可选择的分析识别模型 . 温度适应范围: 15-30 . 电源: 交流  
 $220 \pm 5\text{v}$  ( 建议配置交流净化稳压电源 ) . 重量: 60kg . 相互独立的基体效应校正模型

能量色散型x射线荧光光谱仪 edx-720

		购买指
产品信息		
edx-720new ! edx-800hs/900hs		
迅速测定ppm级的有害金属！应对weee & rohs、elv等有害物质相关法规。 f963,eu_en71美国和欧盟的玩具法规和指令，保证产品和用料的绿色环保。		
x 射线荧光分析装置是使用 x 射线照射样品，对产生的荧光 x 射线的能量 无损地进行固体、粉体、液体、磁盘、单晶片等的元素分析，广泛应用于 令（weee）、电子电气设备所含特定有害物质限制使用指令（rohs）、报 等法规为代表的绿色采购及环境分析之中，要求更为微量、更为迅速的 灵敏度与精度。		
edx-720的新功能：		
		更高灵 上配备
通过配置新型1次滤光片和高计数电路，灵敏度比以往机型提高2倍以上 属的检测灵敏度，采用2种新型滤光片。通过提高s/n比、降低散射线， 经过改进，系统能够更高效地检测从样品产生的x射线荧光。以此降低 。并有助于提高分析精度。		
树脂样品的测定结果比较 pvc		
根据目的自动选择符合测定时间、样品类型的工作曲线！时间缩短的功		

本产品的加工定制是是，品牌是SHIMADZU/岛津，型号是EDX-720，测量范围是20，测量对象是10，测量精度是1，尺寸是1（mm），重量是1（kg），适用范围是电子