

# 水份测定仪 ZTWS2000卡尔费休水分测定仪

产品名称	水份测定仪 ZTWS2000卡尔费休水分测定仪
公司名称	潍坊中特电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中特 型号:ZTWS2000
公司地址	潍坊市临朐县城关街道西外环与山旺路交叉口西50米路北
联系电话	0536-3663366 13285363366

## 产品详情

ztws2000微量水分测定仪有单片微型计算机自动控制，系统故障自诊断，5.7寸320\*240大屏幕液晶显示，全中文菜单，更友好的人机界面；内置多种含水量运算公式方便不同用户的需求；配备长寿命微型打印机、能自动精确扣除测试过程中产生的空白电流，测试结果精确度高，尤其对低含量的测定灵敏度高，可以与日本三菱的ca-100微量水分测定仪相媲美。大电流本底补偿功能，待机时间大大缩短，内置大容量存储器，可以存储300条试验记录，方便的检索方式，用户可以方便的查阅和打印测试报告。完善的售前售后服务，使用户可以买的放心，用的安心。产品已广泛应用于电力、石油、化工、医药、商检等行业，公司真诚欢迎新老客户来电垂询。

技术参数：

- 滴定方式：卡尔费休库仑滴定法
- 电解电流：脉冲电流400ma
- 显示：5.7寸 320\*240液晶显示屏
- 测定范围：0.1  $\mu$ g--100mg 1ppm-100%
- 灵敏度：0.1  $\mu$ g

· 准确度：3 μg ~ 1000 μg ± 2 μg

1000 μg以上为0.2%

· 打印：高效低噪行式微型热敏打印机

· 计算：含量计算、统计计算、多种公式选择

· 自检：仪器故障自诊断

· 最大存储300条记录，（含测试日期、样品编号、选择公式、含水百分量、样品密度

进样体积、样品总重、样品皮重等信息）方便的检索方式，可供用户随时查阅、打印。

· 电源：ac220v ± 15%

· 频率：50hz ± 5%

含水量检测范围：1ppm ----100%

1、gb/t7600-1987《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》2、gb6283-1982《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》3、sh/t0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》4、gb/t11133-1989《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》5、gb/t7380-1995《表面活性剂含水量的测定(卡尔费休法)》6、gb10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》7、gb10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定》8、gb/t606-2003《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》9、gb/t8350-2001《变性燃料乙醇》10、gb/t3776.1-1983《农药乳化剂水分测定法》11、gb/t6023-1999《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》

可检测物质种类包括：1. 汽油，水压油、绝缘油、变压器油、透平油、抗燃油。2. 戊烷、己烷、二甲基丁烷、辛烷、十二烷、二十碳烷、二十八烷、环十二烷、癸基环己烷、甲基丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、乙基甲苯、二甲基苯乙烯、十四烯、石油醚、环己胺、甲基环己胺、环庚烷、乙烯环己胺、二环戊二烯、二甲基萘、三甲基苯乙烯、联苯、二氢茈、茚、亚甲基菲、异甲基异丙基苯等。3. 酚类苯酚、甲酚、氟苯酚、氯酚、二氯苯酚、硝基酚等4. 醚类二乙醚、二甘醇单甲醚、二甘醇二乙醚、聚乙二醚、苯甲醚、氟苯甲醚、碘苯甲醚、二癸醚、二庚醚5. 全部醇类、全部卤代烃类、全部脂类

详询请致电：0536-3663366 13285363366 张女士

本产品的加工定制是是，品牌是中特，型号是ZTWS2000，类型是库仑测定仪，电源电压是AC220V ± 15%（V），环境温度是0-50（ ），装箱数是1台